

多彩な機能で光を自在にコントロール

ニコンクリエイティブライティングシステム

ニコンクリエイティブライティングシステム(CLS)は、ニコンのスピード

ライトとカメラのデータ通信方式を最適化した、ニコン独自の

スピードライトシステムです。CLS対応カメラ*


との組み合わせで使用できる数々の先進機

能が、フラッシュ撮影の可能性を大きく

広がります。CLSは右の機能で

構成されています。

(機種によって対応する機能は異なります。)



☆CLS対応カメラ(現行ラインナップ):フルサイズ/FXフォーマット・APS-Cサイズ/DXフォーマットのニコンミラーレスカメラ、ニコンデジタル一眼レフカメラ
●各カメラとの組み合わせにより、使用可能な機能は異なります。詳細は、スピードライトおよび各カメラの使用説明書をご覧ください。

電波制御アドバンストワイヤレスライティング対応。
大光量・多機能で、プロニーズに応えるハイエンドスピードライト。

スピードライト SB-5000

対応カメラ*との組み合わせで、ニコンクリエイティブライティングシステムの「電波制御アドバンストワイヤレスライティング」、「ユニファイドフラッシュコントロール」に対応。「クーリングシステム」を搭載し、連続発光できる回数も大幅に向上。プロのニーズに応える機能を搭載しながら、小型化を実現しています。

※対応カメラはP.8「スピードライトとカメラの組み合わせ」表をご覧ください。
希望小売価格: 79,750円(税込) JAN: 4960759 146335
付属品: スピードライトスタンド AS-22、ハウジングアダプター SW-15H、カラーフィルター SZ-4FL(蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-4TN(電球用)、ソフトケース SS-5000、ソフトケース SS-DC2



ハウジングアダプター SW-15H(付属) 希望小売価格: 2,200円(税込) JAN: 4960759 146625	カラーフィルターセット SJ-5(別売)(SB-5000用) 希望小売価格: 3,300円(税込) JAN: 4960759 147455	スピードライトスタンド AS-22(付属) 希望小売価格: 1,100円(税込) JAN: 4960759 026088
カラーフィルター SZ-4FL(付属)(蛍光灯用) 希望小売価格: 1,650円(税込) JAN: 4960759 146649	FL-G1・FL-G2(蛍光灯用)、TN-A1・TN-A2(電球用)、RED(赤)、BLUE(青)、YELLOW(黄)、AMBER(肌色)の8種類、計20枚のカラーフィルターセット。スピードライト光を補正または着色して撮影できます。カラーフィルターホルダー SZ-4(別売)に装着して使用します(発光時の熱によって、変形する場合があります)。	ソフトケース SS-5000(付属) 希望小売価格: 3,300円(税込) JAN: 4960759 146618
カラーフィルター SZ-4TN(付属)(電球用) 希望小売価格: 1,650円(税込) JAN: 4960759 146632	カラーフィルターホルダー SZ-4(別売) 希望小売価格: 2,750円(税込) JAN: 4960759 147448	ソフトケース SS-DC2(付属) 希望小売価格: 880円(税込) JAN: 4960759 028815

CLS:ニコンクリエイティブライティングシステムの主な機能

i-TTL調光

本発光直前のモニター発光で被写体からの反射光をカメラのセンサーで測光し、発光量を決定します。モニター発光の発光量と回数を最適化し、より高い調光精度を実現。さらにG・D・Eタイプレンズ装着時は、レンズから得られた被写体までの距離情報を加味した最適な発光量を決定します。

- **i-TTL-BL調光**: 主要被写体と背景の明るさのバランスを考慮して発光量を制御します。背景の明るさに対して、主要被写体を自然な明るさに描写できます。
- **スタンダードi-TTL調光**: 主要被写体が基準露光量になるよう調光します。主要被写体を強調する撮影に適しています。

アドバンストワイヤレスライティング

複数のスピードライトによるワイヤレス増灯撮影ができます。スピードライトの配置や発光設定を変えて、さまざまなライティングを楽しむことができます。電波制御と光制御の2つの方式を採用しています。

- **電波制御**: 対応カメラにワイヤレスリモートコントローラーを装着し*、電波によってリモートフラッシュ(SB-5000のみ)を制御します。

※対応カメラとワイヤレスリモートコントローラーの組み合わせはP.8をご覧ください。

- **光制御**: マスターフラッシュの微小発光で、リモートフラッシュを制御します。

モデリング発光

一定の微小光量で連続発光し、撮影(本発光)前にライティングの状態を確認できます。

FVロック撮影

モニター発光で決定した適正発光量を基準に、構図・ズーム・絞り値を変えても適正露出になるように発光量を自動調整。調光量を固定することで、露出の安定したフラッシュ撮影ができます。

発光色温度情報伝達

カメラのホワイトバランス設定がAUTOまたはフラッシュの場合に、スピードライトのフラッシュ光およびLEDライト光の条件に応じてカメラが自動的に最適なホワイトバランスの制御を行います。

- **フラッシュ**: フラッシュの色温度情報および、色補正用カラーフィルターの情報をカメラに伝達します。
- **LEDライト**: LEDライトの色温度情報をカメラに伝達します。

オートFPハイスピードシンクロ撮影

i-TTL調光およびマニュアル発光で、最高速までのシャッタースピードに同調させたフラッシュ撮影ができます。シャッタースピードが通常発光の同調速度を超えた場合に、自動的にFP発光に切り換わる設定も可能です。

マルチポイントAF補助光

被写体が暗くてオートフォーカスでのピント合わせが難しい場合、対応カメラのマルチエリアAFやマルチポイントAFに対応したAF補助光を照射し、オートフォーカス撮影を可能にします。

ユニファイドフラッシュコントロール

フラッシュ発光に関する各種設定をスピードライトと対応カメラで共有できる機能です。対応カメラやCamera Control Pro 2を使用してスピードライトの設定を行えます。スピードライトで設定を行った場合、カメラやCamera Control Pro 2に反映されます。

【CLS対応カメラ(P.2参照)使用時の主な機能】

- フラッシュヘッド内部の発熱を抑え、連続発光による発光パネルの過熱を抑制する「クーリングシステム」を搭載。連続発光できる回数が大幅に向上しています。
- カメラと同様の **i**(アイ) ボタンを採用。設定状態に応じた設定可能な機能を、**i**(アイ)メニュー画面にリスト表示させ、素早く設定可能。
- ロータリーマルチセレクターにダイレクトボタン機能を持たせ、操作性を向上。頻繁に使用する[発光モード][照射角][調光補正/発光量]の設定が可能。
- フルサイズ/FXフォーマットとAPS-Cサイズ/DXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。
- ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL調光、アドバンストワイヤレスライティング(電波制御/光制御)、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光、ユニファイドフラッシュコントロールなど多彩なスピードライト撮影や便利機能の使用が可能(カメラによって使用できる機能に制限があります)。
- 多段階オートパワーズーム機構で焦点距離24~200mm(フルサイズ/FXフォーマット時。APS-Cサイズ/DXフォーマット時は16~135mm)をカバー。
- ガイドナンバーは35mm時34.5、200mm時55の大光量(フルサイズ/FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO 100・m、23°C)。
- ニッケル水素単3形充電電池4本で、最長約1.8秒の高速リサイクルタイム。

スピードライト SB-5000 発光回数・発光間隔(マニュアルフル発光時、23°C)

電源	使用本数	最短発光間隔 ^{※1}	発光回数 ^{※2} /発光間隔 ^{※1}
アルカリ単3形電池(1.5V)	4本	約2.6秒	約150回以上 / 2.6~30秒
ニッケル水素単3形充電電池(1.2V)	4本	約1.8秒	約190回以上 / 1.8~30秒

※1 発光間隔は、30秒に1回の発光を行ったときのフル発光相当からシャッター点灯までの時間です。

※2 発光回数は、30秒に1回の発光を行ったときのフル発光相当から30秒以内にシャッターが点灯する回数です。

- CIPA(カメラ映像機器工業会)の規格に準拠しています。
- AF補助光・ズーム作動・表示パネルのバックライトを使用しない場合の数値です。
- 電池初期での性能です。電池の新旧、および同じ銘柄でも、電池性能の変異などによってデータが異なることがあります。

スピードライト SB-5000 主な仕様

照射角/ガイドナンバー	14mm (ワイドはフル・ハウジングアダプター使用時)	14mm (ワイドはフル・ハウジングアダプター使用時)	14mm (ワイドはフル・ハウジングアダプター使用時)	24mm	28mm	35mm	50mm	
照射角/ガイドナンバー【フルサイズ/FXフォーマット時】(スタンダード配光時、ISO 100・m、23°C)	照射角(右記レンズをカバー)	11.5	15.5	14.5	27	29.5	34.5	40.5
照射角(右記レンズをカバー)	70mm	85mm	105mm	120mm	135mm	180mm	200mm	
照射角/ガイドナンバー【APS-Cサイズ/DXフォーマット時】(スタンダード配光時、ISO 100・m、23°C)	照射角(右記レンズをカバー)	45	47	50	51.5	53	54.5	55
照射角(右記レンズをカバー)	10mm	10mm	10mm	16mm	17mm	18mm	20mm	24mm
照射角(右記レンズをカバー)	11.5	15.5	14.5	27	28	29	31	35
照射角(右記レンズをカバー)	28mm	35mm	50mm	70mm	85mm	105mm	120mm	135mm
照射角(右記レンズをカバー)	37.5	41	45.5	50	52	54	54.5	55
マニュアル発光	1/1(FULL)~1/256の間を1/3段ステップで発光量切り換え可能							
調光範囲(i-TTL調光/絞り連動外部自動調光/外部自動調光時)	0.6m~20m(フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)							
発光モード	i-TTL調光、絞り連動外部自動調光、外部自動調光、距離優先マニュアル発光、マニュアル発光、リピーティング発光							
その他の発光機能	テスト発光、モニター発光、マルチポイントAF補助光、モデリング発光							
ハウジング角度	垂直方向: 上方向90°~正面~下方向7° 水平方向: 左方向180°~正面~右方向180°							
その他の機能	ISO感度設定、TTL調光アンダー量再表示、初期設定へのリセット、キーロック、過熱防止、ファームアップ							
電源	アルカリ単3形電池、ニッケル水素単3形充電電池の同一種類を4本、パワーアシストバック SD-9							
寸法(幅×高さ×奥行)	約73×137×103.5mm							
質量	約520g(1.5Vアルカリ単3形電池×4本を含む) 約420g(本体のみ)							

- CIPA(カメラ映像機器工業会)の規格に準拠しています。
- 各カメラとの組み合わせにより、使用可能な機能は異なります。詳細は、SB-5000および各カメラの使用説明書をご覧ください。

わかりやすい、使いやすい。
操作性に優れた多機能スピードライト。

スピードライト SB-700

SB-700は、わかりやすい表示、操作しやすいスイッチ類を採用し、初めての人も簡単に多彩なライティングを楽しめるスピードライトです。ニコンミラーレスカメラ/一眼レフカメラにフィットするコンパクトボディに、ニコンクリエイティブライティングシステム (CLS) の各種機能、マスターフラッシュ機能、独自のクイックワイヤレスコントロールモードなど、充実した機能を搭載しています。

希望小売価格：49,500円 (税込) JAN : 4960759 026071
付属品: スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3FL (蛍光灯用)、カラーフィルター SZ-3TN (電球用)、ソフトケース SS-700



バウンスアダプター SW-14H (付属)
希望小売価格：1,760円 (税込) JAN : 4960759 026095

カラーフィルター SZ-3FL (付属) (蛍光灯用)
希望小売価格：1,430円 (税込) JAN : 4960759 026125

カラーフィルター SZ-3TN (付属) (電球用)
希望小売価格：1,430円 (税込) JAN : 4960759 026118

カラーフィルターセット SJ-4 (別売) (SB-700用)
希望小売価格：2,750円 (税込) JAN : 4960759 026132
カラーフィルターホルダー SZ-3、カラーフィルターケースと、RED (赤)、BLUE (青)、YELLOW (黄)、AMBER (肌色) の4種類、計12枚の、SB-700カラーフィルターセット。スピードライト光を補正または着色して撮影できます (発光時の熱によって、変形する場合があります)。

スピードライトスタンド AS-22 (付属)
希望小売価格：1,100円 (税込) JAN : 4960759 026088

ソフトケース SS-700 (付属)
希望小売価格：2,750円 (税込) JAN : 4960759 026101

【CLS対応カメラ(P.2参照)使用時の主な機能】

- わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルをフラッシュヘッドに内蔵。
- 2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できる、クイックワイヤレスコントロールモードを搭載。2灯ライティングを手軽に実現可能 (マスターフラッシュ (カメラに取り付けたSB-700) は発光しません)。
- フルサイズ/FXフォーマットとAPS-Cサイズ/DXフォーマットを自動判別し、それぞれに対応した配光に自動的に切り換え。
- ニコンクリエイティブライティングシステムに対応し、i-TTL 調光、アドバンストワイヤレスライティング、FVロック撮影、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロナイズ撮影、マルチポイントAF補助光、モデリング発光など多彩なスピードライト撮影や便利機能の使用が可能 (カメラによって使用できる機能に制限があります)。
- 多段階オートパワーズーム機構で焦点距離24~120mm (フルサイズ/FXフォーマット時)、APS-Cサイズ/DXフォーマット時は16~85mm) をカバー。
- ガイドナンバーは35mm時28、120mm時38 (フルサイズ/FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO 100・m、20°C)。
- アルカリ電池、ニッケル水素充電電池等で最長約2.5秒の高速リサイクルタイム。

スピードライト SB-700 発光回数・発光間隔 (マニュアルフル発光時、20°C)

電源	使用本数	最短発光間隔 ^{※1}	発光回数 ^{※2} /発光間隔 ^{※1}
アルカリ単3形電池 (1.5 V)	4本	約2.5秒	約160回以上 / 2.5~30秒
リチウム単3形電池 (1.5 V)	4本	約3.5秒	約330回以上 / 3.5~120秒
エボルタ単3形乾電池 (1.5 V)	4本	約2.5秒	約230回以上 / 2.5~30秒
ニッケル水素単3形充電電池 (2600 mAh)	4本	約2.5秒	約260回以上 / 2.5~30秒
ニッケル水素単3形充電電池 (eneloop)	4本	約2.5秒	約230回以上 / 2.5~30秒

※1 発光間隔は、30秒 (リチウム電池使用時は120秒) に1回の発光を行ったときのフル発光相当からレディライト点灯までの時間です。
※2 発光回数は、30秒 (リチウム電池使用時は120秒) に1回の発光を行ったときのフル発光相当から30秒以内にレディライトが点灯する回数です。
● CIPA (カメラ映像機器工業会) の規格に準拠しています。
● AF補助光・ズーム作動・表示パネルのバックライトを使用しない場合の数値です。
● 電池初期での性能です。電池の新旧、および同じ銘柄でも、電池性能の変更などによってデータが異なることがあります。

スピードライト SB-700 主な仕様

照射角 / ガイドナンバー 【フルサイズ/FXフォーマット時】 (スタンダード配光時、ISO 100・m、20°C)	照射角 (右記レンズをカバー)	14mm (ワイドパネル/バウンスアダプター使用時)	14mm (リフスアダプター使用時)	14mm (ワイドパネル使用時)	24mm	28mm	35mm
	ガイドナンバー (1/1・FULL)	10	14	14	23	25	28
照射角 (右記レンズをカバー)	50mm	70mm	85mm	105mm	120mm		
ガイドナンバー (1/1・FULL)	31	34	35.5	37	38		
照射角 / ガイドナンバー 【APS-Cサイズ/DXフォーマット時】 (スタンダード配光時、ISO 100・m、20°C)	照射角 (右記レンズをカバー)	10mm (ワイドパネル/バウンスアダプター使用時)	10mm (リフスアダプター使用時)	10mm (ワイドパネル使用時)	16mm	17mm	20mm
	ガイドナンバー (1/1・FULL)	10	14	14	23	23.5	24.5
	照射角 (右記レンズをカバー)	24mm	28mm	35mm	50mm	70mm	85mm
ガイドナンバー (1/1・FULL)	28	29	31.5	34.5	37	38	
マニュアル発光	1/1 (FULL) ~ 1/128の間を1/3段ステップで発光量切り換え可能						
調光範囲 (i-TTL 調光時)	0.6 m ~ 20 m (フォーマット、配光タイプ、ISO感度、照射角、絞り値によって異なります)						
発光モード	i-TTL 調光、距離優先マニュアル発光、マニュアル発光						
その他の発光機能	テスト発光、モニター発光、マルチポイントAF補助光、モデリング発光						
バウンス角度	垂直方向：上方向90° ~ 正面 ~ 下方向7° 水平方向：左方向180° ~ 正面 ~ 右方向180°						
その他の機能	過熱防止、ファームアップ						
電源	アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池、ニッケル水素単3形充電電池の同一種類を4本						
寸法 (幅×高さ×奥行)	約71×126×104.5 mm						
質量	約450 g (1.5 Vアルカリ単3形電池×4本を含む) 約360 g (本体のみ)						

● CIPA (カメラ映像機器工業会) の規格に準拠しています。
● 各カメラとの組み合わせにより、使用可能な機能は異なります。詳細は、SB-700および各カメラの使用説明書をご覧ください。

リモートフラッシュをワイヤレス制御できるコマンドー。

ワイヤレス スピードライトコマンドー SU-800

CLS対応カメラ (P.2参照) に装着し、リモート (補助灯) として使用するスピードライト SB-R200、SB-5000、SB-700の発光量をワイヤレスで制御するコマンドーです。リモートフラッシュを最大3グループに分け、グループごとに制御できます。

希望小売価格：44,000円 (税込) JAN : 4960759 024862
付属品: ソフトケース SS-SU800



ワイヤレススピードライトコマンドー SU-800 主な仕様

送信方式	閃光放電管による赤外パルス発光による通信
送信到達距離	SB-5000/SB-700: 約20 m SB-R200: 約4 m (通常設置状態にて)
チャンネル数	4チャンネル
グループ数	3グループ
送信回数	約1200回
送信間隔	約1秒
発光波長	約800~1000 nmの赤外光
照射範囲	垂直方向：約60°、水平方向：約78°
電源	CR123A リチウム電池、1本
寸法 (幅×高さ×奥行)	約68×96×58 mm
質量	約160 g (電池除く)

● CIPA (カメラ映像機器工業会) の規格に準拠しています。
● 各カメラとの組み合わせにより、使用可能な機能は異なります。詳細は、SU-800および各カメラの使用説明書をご覧ください。

手軽に本格的なクローズアップ撮影ライティングが楽しめる充実キット。




ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1

コマンダー SU-800、スピードライト SB-R200をはじめ、計15種類のアイテムをセットにした充実キット。CLS対応カメラ(P.2参照)との組み合わせで、多彩なクローズアップ撮影やワイヤレス増灯が楽しめます。

希望小売価格：115,500円(税込) JAN：4960759 024978

付属アクセサリー



ニコンクローズアップスピードライトリモートキット R1

R1C1からコマンダー SU-800を除いたキット。SB-5000、SB-700やカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。

希望小売価格：79,750円(税込) JAN：4960759 024961

※ COOLPIXの内蔵フラッシュはコマンダーとして使用できません。

ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200

CLS対応カメラ(P.2参照)との組み合わせで、多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライトです。

希望小売価格：30,250円(税込) JAN：4960759 024848

付属品:カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200(4種4枚)、スピードライトスタンド AS-20、ソフトケース SS-R200

● 装着可能なレンズの詳細につきましては、P.7の装着可能レンズ表をご覧ください。

ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 主な仕様

形式	直列制御方式TTL自動調光スピードライト(ワイヤレスリモート専用)
照射角	24mmレンズの画角をカバー(垂直方向60°、水平方向78°)
ガイドナンバー(m, 20°C)	10(ISO 100)、14(ISO 200)
発光モード	i-TTL調光/D-TTL調光/TTL調光、マニュアル発光
最短発光間隔	約6秒
発光回数*	約290回以上/6~30秒
バウンス角度	正位置を基準に下方向(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ) 上方向(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)
脚部	アタッチメントリング SX-1、またはスピードライトスタンド AS-20専用シュー
電源	CR123Aリチウム電池、1本
寸法(幅×高さ×奥行)	約80×75×55 mm
質量	約120 g(電池除く)

※ 30秒に1回の発光を行ったときのデータです。
 ● CIPA(カメラ映像機器工業会)の規格に準拠しています。
 ● 各カメラとの組み合わせにより、使用可能な機能は異なります。詳細は、SB-R200および各カメラの使用説明書をご覧ください。

SB-R200を装着可能なレンズ

NIKKOR Z レンズ

レンズ名称	アダプターリング	装着可能数
NIKKOR Z MC 50mm f/2.8	SY-1-62	4個まで
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S	SY-1-62	4個まで

・スピードライトSB-R200を装着するには、アダプターリング SY-1-62のほかにはアタッチメントリング SX-1が必要です。

SB-R200装着時、以下のレンズは焦点距離によって画面の四隅がケラれます。

フルサイズ/FXフォーマットのデジタル一眼レフカメラ、35mm判フィルム一眼レフカメラ
 AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 【ケラれあり】
 AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED 【ケラれあり】



付属アクセサリー



- スピードライトスタンド AS-20
- カラーフィルターセット SJ-R200
発光時の熱によって、変形する場合があります。
- カラーフィルターホルダー SZ-1
- レンズ先端に装着できるほか、付属のスピードライトスタンド AS-20でカメラから離しての設置や手持ちでの撮影が容易にできます。
- カラーフィルターセット SJ-R200を付属(単体販売はありません)、さまざまなライティングが楽しめます。
- CLS非対応カメラとの組み合わせで使用場合は、SU-800とSB-R200をTTL調光コードSC-30(販売終了品)で接続することで、クローズアップ撮影が可能です。

NIKKOR F レンズ

レンズ名称	アダプターリング	装着可能数
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	SY-1-77	2個まで
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	SY-1-77	2個まで
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G	SY-1-67	2個まで
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	SY-1-67	2個まで
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G	SY-1-72	2個まで
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED	SY-1-62	4個まで
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	SY-1-77	2個まで
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED	SY-1-62	4個まで
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G	SY-1-52	2個まで
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED*	SY-1-77	2個まで
PC-E Micro NIKKOR 45mm f/2.8D ED*	SY-1-77	2個まで
PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8D*	SY-1-77	2個まで

※ シフト/ティルト設定での使用はおすすめしません。
 ・スピードライトSB-R200を装着するには、各アダプターリングのほかにはアタッチメントリング SX-1が必要です。
 ・AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED、PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED、PC-E Micro NIKKOR 85mm f/2.8Dは販売を終了しました。

ニコンクローズアップスピードライト製品構成 / 価格表

製品名	希望小売価格	JAN	ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1	ニコンクローズアップスピードライトリモートキット R1
ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800	44,000円(税込)	4960759 024862	1個	—
ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200	30,250円(税込)	4960759 024848	2個	2個
アタッチメントリング SX-1	6,600円(税込)	4960759 024886	1個	1個
アダプターリング SY-1-52、62、67、72、77	各2,750円(税込)	※	1セット(5個)	1セット(5個)
SB-R200用配光アダプター SW-11	2,750円(税込)	4960759 025050	2個	2個
カラーフィルターホルダー SZ-1	990円(税込)	4960759 024916	2個	2個
カラーフィルターセット SJ-R200	(付属のみ、別売なし)	—	4種4枚×2セット	4種4枚×2セット
スピードライトスタンド AS-20	1,100円(税込)	4960759 024947	2個	2個
内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR	1,430円(税込)	4960759 024923	1枚	1枚
フレキシブルアームクリップ SW-C1	4,400円(税込)	4960759 025043	1個	1個
拡散板 SW-12	1,650円(税込)	4960759 025067	1枚	1枚
クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1	8,250円(税込)	4960759 024909	1個	1個
ソフトケース SS-SU800(SU-800用)	1,100円(税込)	4960759 025029	1個	—
ソフトケース SS-R200(SB-R200用)	1,100円(税込)	4960759 025012	2個	2個
ソフトケース SS-SX1(SX-1用)	1,100円(税込)	4960759 025036	1個	1個

※ SY-1-52 JAN:4960759 025074、SY-1-62 JAN:4960759 025098、SY-1-67 JAN:4960759 025104、SY-1-72 JAN:4960759 025111、SY-1-77 JAN:4960759 025128

スピードライト/スピードライトアクセサリー:カメラとの対応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
スピードライト SB-5000	79,750円(税込)	4960759 146335	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
スピードライト SB-700	49,500円(税込)	4960759 026071	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800	44,000円(税込)	4960759 024862	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200	30,250円(税込)	4960759 024848	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*
ニコンクローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1	115,500円(税込)	4960759 024978	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ニコンクローズアップスピードライトリモートキット R1	79,750円(税込)	4960759 024961	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*	●*
TTL調光コード SC-29	9,900円(税込)	4960759 024374	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ホットシューアダプター AS-15	2,200円(税込)	4960759 015037	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※ マスターフラッシュまたはSU-800が必要です。

スピードライトとカメラの組み合わせ

スピードライトとCLS対応カメラとの組み合わせによって使用可能な機能

スピードライト	カメラ	CLS:ニコンクリエイティブライティングシステム										外部自動調光	外部自動調光	距離優先	マニュアル発光	マニュアル発光	リレーティング発光	赤目軽減発光		
		i-TTL調光	アドバンスドワイヤレスライティング		モデリング発光	FVロック撮影	情報伝達温度	シャッターロッキング	オートポート	AF補助光	マルチポイント								コンタクト	コンフィニッド
			電波制御	光制御																
SB-5000	Z 9・Z 8・Z 7II・Z 6II・Z 5	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○		
	Z f	○	—	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○		
	Z 50・Z 30・Z fc	○	—	○	—	○	○	○	—	—	○	●	○	○	○	○	○	○		
	D6・D850・D780	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	— ^{※1}	○	○	○	○	○		
SB-700	D7500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	— ^{※1}	○	○	○	○	○	○		
	Z 9・Z 8・Z 7II・Z 6II・Z 5・Z f	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	●	○			
	Z 50・Z 30・Z fc	○	—	○	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	●	○			
SB-R200 コマンダーにSU-800またはカメラの内蔵フラッシュまたはSB-5000・700を併用。	D6・D850・D780・D7500	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	●	○			
	Z 9・Z 8・Z 7II・Z 6II・Z 5・Z f	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—			
	Z 50・Z 30・Z fc	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—			
D6・D850・D7500	D6・D850・D7500	●	—	●	●	●	—	●	● ^{※2}	—	—	—	—	●	—	—	—			

 ニコンクリエイティブライティングシステム対応
 △ スピードライト単体でのモデリング発光が可能。
 ● アドバンスドワイヤレスライティングのリモートフラッシュ(補助灯)時に可能。
 ※1 非CPUレンズ使用時、セットアップメニューの「レンズ情報手動設定」でレンズ情報を設定していない場合。
 ※2 SU-800、SB-5000、SB-700でマルチポイントAF補助光によるマルチポイントAFを行う場合。
 ● D7500では、CPUレンズ*装着時にi-TTL調光が可能。
 *CPUレンズ：E・G・Dタイプレンズ、E・G・Dタイプ以外のAFレンズ(F3AF用レンズを除く)、AI-Pレンズ。

アドバンスドワイヤレスライティング時のカメラとスピードライトの組み合わせ

電波制御時

カメラ	コマンダー	マスターフラッシュ(主灯)	リモートフラッシュ(補助灯)					
			Aグループ	Bグループ	Cグループ	Dグループ	Eグループ	Fグループ
			SB-5000					
Z 9・Z 8・D6・D850	WR-R11a	SB-5000	○	○	○	○	○	○
Z 7II・Z 6II・Z 5・D780・D7500	WR-R11b	SB-5000	○	○	○	○	○	○

● マスターフラッシュを装着せず、リモートフラッシュのみのワイヤレス増灯撮影も可能です。

光制御時

カメラ	マスターフラッシュ(主灯)/コマンダー	リモートフラッシュ(補助灯)		
		Aグループ	Bグループ	Cグループ
		SB-5000・SB-700・SB-R200		
Z 9・Z 8・Z 7II・Z 6II・Z 5・Z f・Z 50・Z 30・Z fc・D6・D850・D780・D7500	SB-5000	○	○	○
	SU-800	○	○	○
	SB-700	○	○	—
D7500	内蔵フラッシュコマンダーモード*	○	○	—

● SB-5000・SB-700はマスターフラッシュとして使用可能(発光せず、コマンダーとして機能)。
 ● 同時に使用するリモートフラッシュの数は1グループ最大3台を目安にしてください。
 ※ Aグループ、Bグループ、チャンネル1~4の設定が可能。

光制御と電波制御の併用時

カメラ	光制御					電波制御		
	マスターフラッシュ(主灯)/コマンダー	リモートフラッシュ(補助灯)			コマンダー	リモートフラッシュ(補助灯)		
		Aグループ	Bグループ	Cグループ		Dグループ	Eグループ	Fグループ
		SB-5000・SB-700・SB-R200				SB-5000		
Z 7II・Z 6II・Z 5・D6・D850・D780	SU-800	○	○	○	D6・D850:WR-R11a Z 7II・Z 6II・Z 5・D780:WR-R11b	○	○	○
	SB-700	○	○	—		○	○	○
D7500	内蔵フラッシュコマンダーモード*	○	○	—	WR-R11b	○	○	○

● 光制御と電波制御の併用時は、光制御のマスターフラッシュとしてSB-5000は使用できません。
 ※ Aグループ、Bグループ、チャンネル1~4の設定が可能。

スピードライトのポテンシャルを高めるアクセサリ群。

■ 外部電源



パワーアシストパック SD-9

SB-5000用

希望小売価格：26,400円(税込)
JAN：4960759 025746

SB-5000専用の外部電源です。単3形電池4本または8本を使用可能。スピードライトに安定した電源を供給することで発光間隔を短縮し、発光回数を大幅に増やせます。

● カメラ本体に直接装着して撮影すると、画像に筋状のノイズが写りこむ場合があります。



ソフトケース SS-SD9

SD-9用(SD-9に付属)

希望小売価格：2,200円(税込)
JAN：4960759 025852



バッテリーホルダー MS-SD9

SD-9用(SD-9に付属)

希望小売価格：5,500円(税込)
JAN：4960759 025845

SB-5000にSD-9を使用時の最短発光間隔・発光回数(23°C)

使用電池	使用本数	最短発光間隔 ^{※1}	発光回数 ^{※2} /発光間隔 ^{※1}
アルカリ単3形電池(1.5V)	4本	約1.4秒	約300回以上 / 1.4~30秒
	8本	約0.9秒	約480回以上 / 0.9~30秒
ニッケル水素単3形充電電池(eneloop)	4本	約0.9秒	約320回以上 / 0.9~30秒
	8本	約0.5秒	約430回以上 / 0.5~30秒

※1 発光間隔は、30秒に1回の発光を行ったときのフル発光相当からレディーライト点灯までの時間です。
 ※2 発光回数は、30秒に1回の発光を行ったときのフル発光相当から30秒以内にレディーライトが点灯する回数です。
 ● SB-5000、SD-9共に同じタイプの電池を使用した場合の数値です。
 ● AF補助光・ズーム作動・表示パネルのバックライトを使用しない場合の数値です。
 ● 電池初期の性能です。電池の新旧、および同じ銘柄でも、電池性能の変更等によってデータが異なる場合があります。

■ 各種アクセサリ



TTL調光コード SC-29(約1.5m)

SB-5000・700用

希望小売価格：9,900円(税込)
JAN：4960759 024374

対応スピードライトをカメラから離してTTL調光を行う際に使用します。AF補助光部を備え、SB-5000・700との組み合わせでSC-29のカメラ接続ユニットからAF補助光を発光できます。



ホットシューアダプター AS-15

Z 8・Z 7II・Z 6II・Z 5・Z f・Z 50・Z 30・Z fc・D780・D7500用

希望小売価格：2,200円(税込)
JAN：4960759 015037

シンクローターミナルを持たないカメラのホットシューに装着すると、一般のグリップタイプフラッシュやスタジオ用フラッシュをシンク口コードで接続して使用できます。



コイルシンクロコード SC-15(約1m)

SB-5000、AS-15用

希望小売価格：1,650円(税込)
JAN：4960759 003782

WIRELESS ACCESSORIES / SOFTWARE

ワイヤレスリモートコントローラー／ワイヤレストランスミッター／ソフトウェア

ワイヤレスリモートコントローラー：カメラとの適応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a	20,790円(税込)	4960759 905079	●	●							●	●		
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b ^{※1}	20,790円(税込)	4960759 905239			●	●							●	●
ワイヤレスリモートコントローラー WR-T10 ^{※2}	5,500円(税込)	4960759 138415	●	●	●	●					●	●	●	●
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a/T10セット	25,190円(税込)	4960759 905086	●	●							●	●		
ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11b/T10セット	25,190円(税込)	4960759 905246			●	●							●	●

※1 WR-R11b使用時はZ-VF1の装着および縦位置での三脚への装着はできません。 ※2 WR-R11aまたはWR-R11bが必要です。
● WR-R11a、WR-R11b、WR-T10は、米国輸出管理規則Export Administration Regulations(EAR)を含む米国の対象です。EARの輸出規制国以外への輸出や持ち出しは、米国政府の許可は不要です。



ワイヤレスリモートコントローラー WR-R11a/WR-R11b

WR-R11a:10ピンターミナル搭載カメラ用^{※1} / WR-R11b:アクセサリターミナル搭載カメラ用^{※2}

対応カメラ(上表参照)に装着し、WR-T10を使用して、レリーズや複数の無人カメラの同時レリーズなどをワイヤレスで行えます。また、WR-R11a、WR-R11bを装着した複数台のカメラの連動レリーズ、WR-1(販売終了品)と組み合わせたインターバルタイマー撮影や長時間露光撮影も可能。電波制御アドバンストワイヤレスライティング時のコマンドーとしても使用できます。

※1 D1、D1H、D1X、D200では使えません。D100にMB-D100を装着した場合も使えません。
※2 D90、COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7700、COOLPIX P1000、COOLPIX P950では使えません。

10ピンターミナル用ケーブル MC-37

WR-1用(WR-1(販売終了品)に付属)

希望小売価格:5,500円(税込)
JAN:4960759 140548

アクセサリターミナル用ケーブル MC-38

WR-1用(WR-1(販売終了品)に付属)

希望小売価格:5,500円(税込)
JAN:4960759 140555

ワイヤレストランスミッター：カメラとの適応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
ワイヤレストランスミッター WT-7 [※]	132,000円(税込)	4960759 146670			●							●	●	
ワイヤレストランスミッター WT-6	70,400円(税込)	4960759 146182									●			

※ ご使用には、WT-7とカメラボディのファームウェアのアップデートが必要な場合があります。
● WT-7・WT-6のご使用にあたっては、無線LAN、FTPサーバーに関する基本的な知識および環境が必要です。無線LAN、FTPサーバー等の動作環境および設定方法については、各メーカーにお問い合わせください。
● WT-7・WT-6の無線機能は、ご購入された国以外ではご使用になれません。
● WT-7・WT-6は、米国輸出管理規則Export Administration Regulations(EAR)を含む米国の対象です。EARの輸出規制国以外への輸出や持ち出しは、米国政府の許可は不要です。

BATTERIES

バッテリー／バッテリーチャージャー／バッテリーパック／ACアダプター／パワーコネクター

バッテリー／バッテリーチャージャー／バッテリーパック／ACアダプター／パワーコネクター：カメラとの適応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c	7,260円(税込)	4960759 904430		●	●	●	●					●	●	●
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18d	26,400円(税込)	4960759 909213	●								●			
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL18c	20,900円(税込)	4960759 900197	●								●			
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25	6,270円(税込)	4960759 903969						●	●	●				
バッテリーチャージャー MH-25a(電源プラグ・電源コード付)	4,950円(税込)	4960759 029188		●	●	●	●					●	●	●
バッテリーチャージャー MH-26a	36,300円(税込)	4960759 900296	●								●			
バッテリーチャージャー MH-32	5,500円(税込)	4960759 903914						●	●	●				
バッテリーチャージャー MH-33	12,100円(税込)	4960759 909398	●								●			
バッテリーチャージャー MH-34 NEW	オープンブライズ	4960759 912039		● ^{※1}	● ^{※1}	● ^{※1}	● ^{※1}					● ^{※1}	● ^{※1}	● ^{※1}
マルチパワーバッテリーパック MB-D18	60,500円(税込)	4960759 149312										●		
パワーバッテリーパック MB-N11	48,950円(税込)	4960759 904874			●									
パワーバッテリーパック MB-N12	オープンブライズ	4960759 910356		●										
バッテリーパック MB-N10	33,000円(税込)	4960759 903310			●	●								
ACアダプター EH-5d	13,200円(税込)	4960759 903105		● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}						● ^{※2}	● ^{※2}	● ^{※2}
ACアダプター EH-6c	46,750円(税込)	4960759 148643	● ^{※3}								● ^{※4}			
ACアダプター EH-6d	26,400円(税込)	4960759 909169	● ^{※3}								● ^{※4}			
ACアダプター EH-8P	7,920円(税込)	4960759 911155	● ^{※5}	● ^{※5}	● ^{※5}	● ^{※5}	● ^{※5}	● ^{※5}	● ^{※5}	● ^{※5}				● ^{※5}
本体充電アダプター EH-7P	5,500円(税込)	4960759 901989	●	●	● ^{※6}	● ^{※6}	●		●	●				●
本体充電アダプター EH-73P	4,950円(税込)	4960759 146571						●						
パワーコネクター EP-5B	3,300円(税込)	4960759 127440		●	●	●						●	●	●
パワーコネクター EP-6	13,200円(税込)	4960759 130730									● ^{※7}			
パワーコネクター EP-6a	36,300円(税込)	4960759 909138	● ^{※7}											


※1 カメラ本体にEN-EL15c/EN-EL15b(販売終了品)使用時のみ充電可能です。ACアダプター EH-8P(USBケーブル UC-E25併用)、本体充電ACアダプター EH-7P、またはPowerDelivery対応のACアダプターが必要です。 ※2 パワーコネクター EP-5Bが必要です。 ※3 パワーコネクター EP-6aが必要です。 ※4 パワーコネクター EP-6が必要です。 ※5 USBケーブル UC-E25(両端がType-C)が必要です。 ※6 カメラ本体にEN-EL15c/EN-EL15b(販売終了品)使用時のみ充電可能です。 ※7 ACアダプターが必要です。
● オープンブライズ商品の価格は販売店にお問い合わせください。

Nikon Software and Application

ニコン純正ソフトウェア / アプリ

モバイル端末を介してNIKON IMAGE SPACEや各種SNSに画像を自動転送できる「SnapBridge」、モバイル端末での画像情報の編集、サーバーへの高速転送が可能な「NX MobileAir」と複数台のカメラコントロール、サーバーへの高速転送が可能な「NX Field」。パソコンからカメラを遠隔操作できる「Camera Control Pro 2」、テザー撮影をサポートする「NX Tether」。カメラをネットワークに接続して画像転送をサポートする「Wireless Transmitter Utility」。そして、ニコン純正の画づくりが楽しめる「NX Studio」。ニコンは充実のソフトウェア / アプリで映像表現を強力にサポートします。

● ソフトウェアの最新情報、詳細等につきましては、<https://www.nikon-image.com/support/downloads/>をご覧ください。



バッテリー・バッテリーチャージャー・ACアダプターとカメラの組み合わせ表

カメラ	バッテリー				バッテリーチャージャー					ACアダプター					
	EN-EL15c	EN-EL18d	EN-EL18c	EN-EL25	MH-25a	MH-26a	MH-32	MH-33	MH-34	EH-5d	EH-6c	EH-6d	EH-7P	EH-8P	EH-73P
Z 9		●	●					●			● ^{※1}	● ^{※1}	●	● ^{※2}	
Z 8	●				●				● ^{※3}	● ^{※4}			●	● ^{※2}	
Z 7II/Z 6II	●				●				● ^{※3}	● ^{※4}			●	● ^{※2}	
Z 5	●				●				● ^{※3}	● ^{※4}			●	● ^{※2}	
Z f	●				●				● ^{※3}	● ^{※4}			●	● ^{※2}	
Z 50				●			●								●
Z 30				●			●						●	● ^{※2}	
Z fc				●			●						●	● ^{※2}	
D6		●	●				●				● ^{※5}	● ^{※5}			
D850	●				●				● ^{※3}	● ^{※4}					
D780	●				●				● ^{※3}	● ^{※4}			●	● ^{※2}	
D7500	●				●				● ^{※3}	● ^{※4}					

※1 パワーコネクター EP-6aが必要です。 ※2 USBケーブル UC-E25(両端がType-C)が必要です。 ※3 カメラ本体にLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c/EN-EL15b(販売終了品)使用時のみ充電可能です。ACアダプター EH-8P(USBケーブル UC-E25併用)、本体充電ACアダプター EH-7P、またはPowerDelivery対応のACアダプターが必要です。 ※4 パワーコネクター EP-5Bが必要です。 ※5 パワーコネクター EP-6が必要です。

REMOTE CONTROL / CABLES / OTHERS

リモートコード／リモコン／リモートグリップ／USBケーブル／HDMIケーブル／端子カバー

リモートコード／リモコン／リモートグリップ:カメラとの対応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
リモートコード MC-36A ^{※1} (約85 cm)	18,700円(税込)	4960759 128416	●	●							●	●		
リモートコード MC-30A ^{※1} (約80 cm)	6,600円(税込)	4960759 128409	●	●							●	●		
接続コード MC-23A ^{※1} (約40 cm)	5,500円(税込)	4960759 128386	●	●							●	●		
ルミコントロールセット ML-3 ^{※1}	19,800円(税込)	4960759 016638	●	●							●	●		
リモートコード MC-DC2 ^{※2} (約1 m)	3,850円(税込)	4960759 126566			●	●							●	●
リモコン ML-L7	4,950円(税込)	4960759 148940			● ^{※3}	● ^{※3}	●	●	●	●				
SmallRig トライポッドグリップ3070 リモコンML-L7セット	11,550円(税込)	4955478 183402						● ^{※4}	●	●				
リモートグリップ MC-N10	69,630円(税込)	4960759 910936	● ^{※5}	●	● ^{※5}	● ^{※5}	●		● ^{※5}	● ^{※5}				

※1 10ピンターミナル用。 ※2 カメラにZ-VPI装着時は、HDMIケーブル、USBケーブル、リモートコード、ヘッドホン、外部マイク等を接続した場合、縦位置での三脚への取り付けができません。 ※3 カメラのファームウェアをVer.1.40以降に更新してください。 ※4 Z 50使用時にチルト式画像モニターを180°回転して自分撮りをする場合は、トライポッドグリップがチルト式画像モニターに干渉するため、別途「SmallRig Z 50専用マウントプレート 2525」が必要です。 ※5 カメラのファームウェアを最新のものに更新してください。



リモートグリップ MC-N10

ARRI規格準拠のロゼットに装着したアダプターに取り付け可能

Z シリーズカメラ[※]と有線接続して、カメラをリモート操作できます。ARRI規格準拠のロゼットにアダプターを装着することで、三脚のパン棒やショルダーリグのハンドル等に取り付けてカメラの様々な機能を操作、制御できるため、特に少人数での動画撮影の効率が向上。より作品作りに集中できるスタイルを生み出し、今までできなかった表現が可能になります。静止画撮影にも対応しています。

※ 対応カメラは上表をご参照ください。

MC-N10使用時の推奨他社アクセサリ(すべての動作を保証しているわけではありません)

- ZHIYUN社製ジンバル: Crane 3S
- DJI社製ジンバル: RONIN-RS2
- SmallRig社製リグ(ケース): ケージ3738

その他の他社製アクセサリ組み合わせ例

- ・ Wooden camera社製アタッチメント
Tripod Head Pan Bar to ARRI Rosette
- ・ SmallRig社製アタッチメント
ARRI用ロゼット&NATO互換マウント(M6ネジ穴)2046 / 薄型NATO互換レール(50mm) 2468 / スーパークランプ 2220 の組み合わせ
ショルダーリグキット2896
ショルダーリグハンドルキット2002
15mm径ブラックアルミ合金ロッド(M12-40cm/2本セット) 1054



USBケーブル／HDMIケーブル:カメラとの対応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
USBケーブル UC-E21	2,750円(税込)	4960759 143839						●						●
USBケーブル UC-E22(約1 m)	2,750円(税込)	4960759 143747										●		
USBケーブル UC-E24	3,080円(税込)	4960759 901033	●	●	●	●	●		●	●	●		●	
USBケーブル UC-E25	3,630円(税込)	4960759 901026	●	●	●	●	●		●	●	●		●	
HDMIケーブル HC-E1(約2.9 m)	5,500円(税込)	4960759 144034			●	●					●	●	●	●

端子カバー:カメラとの対応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
ステレオミニプラグケーブル用端子カバー UF-6	1,650円(税込)	4960759 146304	●								●			

FINDER ACCESSORIES / PROTECTIVE FILMS / CAMERA CASES

ファインダー用アクセサリ / 液晶保護ガラス・液晶保護フィルム / カメラケース

ファインダー用アクセサリ:カメラとの対応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
マグニファイヤー DG-2	5,500円(税込)	4960759 001689									● ^{※4}	● ^{※4}	● ^{※5}	● ^{※5}
アイピースアダプター DK-18 ^{※1} (DG-2装着用)	1,870円(税込)	4960759 024732									●	●		
アイピースアダプター DK-22(DG-2装着用)	220円(税込)	4960759 001733											●	●
アイピースアダプター DK-17	1,650円(税込)	4960759 024404									●			
アイピースアダプター DK-27	オープンブライス	4960759 912947									●			
フッ素コート付きファインダーアイピース DK-17F	2,750円(税込)	4960759 146311									●	●		
アンティフォグファインダーアイピース DK-17A	2,750円(税込)	4960759 024350									●	●		
接眼目当て DK-19 ^{※2}	770円(税込)	4960759 024800									●	●		
接眼目当て DK-28 ^{※2}	550円(税込)	4960759 149527												●
接眼目当て DK-29 ^{※2}	550円(税込)	4960759 901019			●	●								
接眼目当て DK-30 ^{※2}	605円(税込)	4960759 904010						●						
接眼目当て DK-31 ^{※2}	605円(税込)	4960759 904348											●	
接眼目当て DK-32	715円(税込)	4960759 909053								●				
接眼目当て DK-33	1,650円(税込)	4960759 909350	●	●			●							
接眼補助レンズ DK-17C ^{※3}	-3.0m ⁻¹	1,650円(税込)	4960759 024329											
	-2.0m ⁻¹	1,650円(税込)	4960759 024312								●	●		
	0m ⁻¹	1,650円(税込)	4960759 024282											
接眼補助レンズ DK-20C ^{※3}	+1.0m ⁻¹	1,650円(税込)	4960759 024299											
	-5.0m ⁻¹	880円(税込)	4960759 001665											
	-3.0m ⁻¹	880円(税込)	4960759 001641											
	-2.0m ⁻¹	880円(税込)	4960759 001634										●	●
	+0.5m ⁻¹	880円(税込)	4960759 001597											
接眼補助レンズ DK-20C ^{※3}	+1.0m ⁻¹	880円(税込)	4960759 001603											
	+2.0m ⁻¹	880円(税込)	4960759 001610											

※1 DK-18は、変倍アングルファインダー DR-5に付属のアダプターリングと同一製品です。 ※2 接眼補助レンズ装着時は、接眼目当ては併用できません。 ※3 接眼目当て装着時は、接眼補助レンズは併用できません。 ※4 アイピースアダプター DK-18が必要です。 ※5 アイピースアダプター DK-22が必要です。 ● オープンブライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。

液晶保護ガラス／液晶保護フィルム:カメラとの対応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
液晶保護ガラス LPG-001	3,080円(税込)	4960759 144652									●	●	●	
Z 6/Z 7用液晶保護フィルムセット NH-ZFL6SET	1,375円(税込)	4955478 180647			●	● [*]								
D7500用液晶保護フィルムセット NH-DFL7500SET	1,650円(税込)	4955478 179849												●

※ Z 5にご使用の際は表示パネル用液晶保護フィルムを使用しません。

カメラケース:カメラとの対応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
セミソフトケース CF-DC3	4,400円(税込)	4960759 127426												●
セミソフトケース CF-DC4	14,300円(税込)	4960759 128713										●		
セミソフトケース CF-DC8	18,150円(税込)	4960759 147424										●		
セミソフトケース CF-DC9	3,080円(税込)	4960759 901873			●	●								
ソフトケース CS-NH59 BK	4,400円(税込)	4955478 179795										●	●	
ソフトケース CS-NH60	3,740円(税込)	4955478 181736						●	●					

STRAPS

ストラップ

付属ストラップ:カメラとの適応表

製品名	希望小売価格	JAN	付属するカメラ	その他の対応カメラ
ストラップ AN-DC3 BK	2,420円(税込)	4960759 133182	D7500	
ストラップ AN-DC18	2,750円(税込)	4960759 149329	D850	
ストラップ AN-DC19	2,750円(税込)	4960759 900999	Z 7II、Z 6II、Z 5	Z 50、Z 30
ストラップ AN-DC21	2,860円(税込)	4960759 904355	D780	
ストラップ AN-DC22	2,750円(税込)	4960759 904362	D6	
ストラップ AN-DC23	3,630円(税込)	4960759 909060	Z fc	Z 50、Z 30
ストラップ AN-DC24	2,750円(税込)	4960759 909336	Z 9	Z 7II、Z 6II、Z 5、Z f、Z 50、Z 30、Z fc
ストラップ AN-DC25	3,080円(税込)	4960759 910400	Z 30	Z 50、Z fc
ストラップ AN-DC26	2,750円(税込)	4960759 910363	Z 8、Z 7II、Z 6II、Z 5	
ストラップ AN-DC27	3,630円(税込)	4960759 911933	Z f、Z fc	Z 50、Z 30
ストラップ AN-DC28	2,750円(税込)	4960759 911926	Z 9	Z 7II、Z 6II、Z 5、Z f、Z 50、Z 30、Z fc
ストラップ AN-DC29	3,080円(税込)	4960759 911940	Z 50、Z 30	Z 7II、Z 6II、Z 5、Z f、Z fc

● Z 9にはAN-DC24 もしくはAN-DC28、Z 7II、Z 6II、Z 5にはAN-DC19 もしくはAN-DC26、Z 30にはAN-DC25 もしくはAN-DC29、Z fcにはAN-DC23 もしくはAN-DC27が付属します。

別売ストラップ:カメラとの適応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
Nikon CREATORS ストラップ	オープンブライ	4955478 184911	●	●	●	●	●	●	●	●				
寸法:センターベルト 約 W41×L550 mm 先端ベルト(片側):約 W12×L350 mm / 素材:ポリエステル														
Nikon Z シリーズ用カーブドレザーストラップ	ブラック	7,425円(税込)	4955478 180616	●	●	●	●	●	●	●				
寸法:約 W38×L750 ~1100(調整範囲)mm / 素材:[表地]本革 [裏地]ポリウレタン・ポリエステル [先端ベルト]ナイロン														
Nikon Z シリーズ用モノトーンストラップ	ブラック	3,300円(税込)	4955478 180623	●	●	●	●	●	●	●				
寸法:約 W35×L670 ~1110(調整範囲)mm / 素材:[ストラップ本体]ポリエステル [根革]本革														
ネックストラップ AN-6Y(あみひも製)	2,200円(税込)	4960759 005427									●	●	●	●
ネックストラップ AN-6W(あみひも製)	2,200円(税込)	4960759 005434									●	●	●	●
ネックストラップ AN-4Y(あみひも製)	1,650円(税込)	4960759 005403									●	●	●	●
ネックストラップ AN-4B(あみひも製)	1,650円(税込)	4960759 005410									●	●	●	●
2ウェイ携帯ストラップ	ブラック	オープンブライ	4955478 166580											
	グレー	オープンブライ	4955478 069188											
寸法:ハンド部 約 W15×L115 mm ネック部 約φ5×L450 mm / 素材:ナイロン・ポリウレタン / 耐静荷重:約1 kg ・携帯電話や小物に直結するベース部とハンドストラップ&ネックストラップ部をジョイントして使い分け可能														

● オープンブライ商品の価格は販売店にお問い合わせください。

OTHER ACCESSORIES

その他のアクセサリ

グリップ/ボディーキャップ/アクセサリシューカバー:カメラとの適応表

製品名	希望小売価格	JAN	Z 9	Z 8	Z 7II Z 6II	Z 5	Z f	Z 50	Z 30	Z fc	D6	D850	D780	D7500
Z用エクステンショングリップ Z-GR1	17,875円(税込)	4955478 182658			●	●								
Z用縦位置ブラケット Z-VP1*	8,965円(税込)	4955478 182665			●	●								
Z f用エクステンショングリップ Z f-GR1	オープンブライ	4955478 184621					●							
Z fc用エクステンショングリップ Z fc-GR1	18,700円(税込)	4955478 183037								●				
ボディーキャップ BF-N1(Zマウント用)	440円(税込)	4960759 901002	●	●	●	●	●	●	●	●				
アクセサリシューカバー ASC-05	シルバー	4,950円(税込)	4955478 182597	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	メタルブラック	5,500円(税込)	4955478 182603	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アクセサリシューカバー ASC-06	シルバー	4,950円(税込)	4955478 182610	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	メタルブラック	5,500円(税込)	4955478 182627	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アクセサリシューカバー ASC-01	シルバー	4,125円(税込)	4960759 144638	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	メタルブラック	4,950円(税込)	4955478 179689	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
アクセサリシューカバー ASC-03	シルバー	4,125円(税込)	4955478 179696	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	メタルブラック	4,950円(税込)	4955478 179702	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* HDMIケーブル、USBケーブル、リモートコード、ヘッドホン、外部マイク等を接続した場合は、縦位置での三脚への取り付けができません。また、Z-VP1をカメラに装着時は、WR-11bのカメラへの取り付けおよび三脚への縦位置での取り付けはできません。
● オープンブライ商品の価格は販売店にお問い合わせください。

その他のアクセサリ:一覧表

製品名	希望小売価格	JAN	備考
Nikon CREATORS イージーラッパー L	ブラック	オープンブライ	4955478 184935 寸法:約 W470×H470 mm
レインカバーハンディタイプ3	ブラック	5,225円(税込)	4955478 180562 完全防水ではありません。
CFexpress Type B メモリーカード 660GB MC-CF660G		オープンブライ	4960759 910394
XQDメモリーカード120GB MC-XQ120G		オープンブライ	4955478 180531
XQDメモリーカード64GB MC-XQ64G		オープンブライ	4955478 180524
SmallRig Z 50専用マウントプレート 2525	3,650円(税込)	4955478 183549	

● オープンブライ商品の価格は販売店にお問い合わせください。

□ ドットサイト DF-M1

超望遠撮影時に役立つ照準器。肉眼と同じ倍率の広い視野で確認でき、より快適なフレーミングが可能です。防塵・防滴[※]に配慮した設計。コンパクトに持ち運べる折りたたみタイプです。

* すべての条件で完全な防塵・防滴を保证するものではありません。



希望小売価格:22,000円(税込)
JAN:4960759 149282

□ フィルムデジタイズアダプター ES-2

35mm判フィルムを固定して撮影し、手軽にフィルムをデジタルデータ化できるアダプターです。付属のホルダーで、ストリップ状フィルムでもスライドマウントしたフィルムでも対応します。



希望小売価格:22,000円(税込)
JAN:4960759 900005

□ シルボン紙セット

レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施したもので、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです(2束セット:500枚/束)。



希望小売価格:1,375円(税込)
JAN:4955478 169642

COOLPIX P1000+DF-M1

● アクセサリシューのあるすべてのニコン製カメラで使用可能です。



■ フレックス・シリーズ

カメラバッグとしての機能性をもとより、どんな服装にも合わせやすいようシンプルさにこだわったシリーズ。軽量で、いつもの撮影から旅行などまで幅広いシーンで活躍します。取り外し可能なインナーボックスやポケット類なども使い勝手が良く、デイリーユースにもおすすめです。



FLXSGBK

FLX スリングバッグ

希望小売価格：8,800円(税込)

外寸：約 W505×H270×D175 mm
(サイドポケット、フロントポケット含む。
ハンドル高含まず)
内寸：約 W470×H240×D125 mm
質量：約 535 g / 素材：ポリエステル
カラー：ブラック
品番：FLXSGBK
JAN：4955478 178415



機材収納例：
D3300(AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR II付)・
AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED



FLXSBBK

FLX ショルダーバッグ

希望小売価格：7,150円(税込)

外寸：約 W390×H240×D175 mm
(サイドポケット、フロントポケット含む。
ハンドル高含まず)
内寸：約 W360×H220×D130 mm
質量：約 495 g / 素材：ポリエステル
カラー：ブラック
品番：FLXSBBK
JAN：4955478 178385



機材収納例：
D5300(AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR II付)・
AF-S DX 55-300mm f/4-5.6G ED VR



FLXTBBK

FLX トートバッグ

希望小売価格：8,800円(税込)

外寸：約 W400×H330×D170 mm
(サイドポケット、フロントポケット含む。
ハンドル高含まず)
内寸：約 W390×H315×D130 mm
質量：約 580 g / 素材：ポリエステル
カラー：ブラック
品番：FLXTBBK
JAN：4955478 178446



機材収納例：
D610(AF-S 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR付)・
AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED

■ Nikon Z シリーズ用バッグ



NC-JFBB

Nikon CREATORS ジャストフィットバッグインバッグ

オープンブライス

外寸：約 W246×H196×D122 mm
内寸：約 W234×H184×D100 mm
質量：約340 g
品番：NC-JFBB
JAN：4955478 184928



機材収納例：
Z 7 II・Z 24-120mm f/4 S・Z 50mm f/1.2 S・メモリー
カード・クロスなど



機材収納例：
Z 30 (Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR付)・Z DX 50-
250mm f/4.5-6.3 VR・リモコン ML-L7・SmallRig トラ
イポッドグリップ3070・メモリーカード・クロスなど

アイコン解説

カメラバッグに収納できる
機材の一例



バッテリーパックおよびレンズ装着
デジタル一眼レフカメラ
またはミラーレスカメラ



レンズ装着
デジタル一眼レフカメラ
またはミラーレスカメラ



交換用レンズ



スピードライト



タブレット端末



バッテリーパック装着
デジタル一眼レフカメラ
またはミラーレスカメラ



デジタル一眼レフカメラ
またはミラーレスカメラ



三脚



ノートパソコン

■ スタンダード・シリーズ

撮影スタイルや用途に合わせて、組み合わせでも使える機能的なラインナップ。本格的な撮影にも安心して携行できます。



STD-SBL

スタンダード ショルダーバッグ L

希望小売価格：28,875円(税込)

外寸：約 W500×H355×D285 mm
(サイドポケット、フロントポケット含む。
ハンドル高含まず)
内寸：約 W425×H310×D230 mm
質量：約 1950 g
素材：ポリエステル・ポリウレタン
カラー：ブラック
品番：STD-SBL
JAN：4955478 179245



機材収納例：
D5 (AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR付)・AF-S 14-24mm f/2.8G ED・AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II・D810・スピードライト SB-910・A4 サイズ(13インチ)のノートパソコン

■ スマートカメラリュック II

アクティブに使える機動力が魅力。撮影機材へのクイックアクセスにこだわった、携行性の高いカメラリュックです。



SCR2

スマートカメラリュック II

希望小売価格：17,875円(税込)

外寸：約 W305×H470×D190 mm
内寸：約 W280×H440×D125 mm
質量：約 1300 g
素材：ナイロン・ポリエステル
カラー：ブラック
品番：SCR2
JAN：4955478 182634



機材収納例：
Z 5 (Z 70-200mm f/2.8 VR S付)・Z 24-50mm f/4-6.3・Z 24-70mm f/2.8 S・Z 14-30mm f/4 S・バッテリーチャージャー

■ スポーツ ワンショルダーバッグ

軽量コンパクトでスポーティーなデザイン。撮影機材に加え、B5サイズ(9.7インチ)のタブレット端末や日常の小物などを手軽に持ち運べます。300mm f/2.8も収納可能。雨の日にも安心なレインカバーを付属しています。



SP-OSB



SP-OSBNV

スポーツ ワンショルダーバッグ

希望小売価格：11,000円(税込)

外寸：約 W260×H450×D190 mm
(サイドポケット、フロントポケット含む。
ハンドル高含まず)
内寸：約 W220×H415×D140 mm
質量：ブラック 約782 g
ネイビー 約830 g
素材：ナイロン・ポリエステル
カラー：ブラック
品番：SP-OSB
JAN：4955478 178934
カラー：ネイビー
品番：SP-OSBNV
JAN：4955478 182641



機材収納例：
Z 5 (Z 24-50mm f/4-6.3付)・Z 85mm f/1.8 S・Z 14-30mm f/4 S・マウントアダプター FTZ・AF-S 20mm f/1.8G ED・バッテリーチャージャー・B5サイズ(9.7インチ)のタブレット端末・折りたたみ傘

■ シューティング3ウェイバッグ

丈夫なボディと高い収納力。3ウェイで使える機動性抜群のアウトドアバッグ。



S3WBK

- ハンド、ショルダー、リュックの3通りの持ち方が可能。
- 背負いベルトは背面にコンパクトに収納可能。
- インナーボックスが取り外し可能なので、普通のバッグとしても使用可能。
- 中仕切り、外ポケット、インナーポーチ、レインカバー付きで使い勝手が抜群。

シューティング3ウェイバッグ

オープンブライス

外寸：約 W310×H360×D250 mm
(ハンドル高含まず)
内寸：約 W300×H340×D200 mm
インナーボックス内寸：約W290×H200×D180 mm
質量：約 1500 g
素材：600Dポリエステル・3Dメッシュ
カラー：ブラック
品番：S3WBK
JAN：4955478 070566



機材収納例：
D800(AF-S 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR付)・AF-S 85mm f/1.8G・AF-S Micro 60mm f/2.8G ED・AF-S 14-24mm f/2.8G ED・スピードライト SB-910

アイコン解説

カメラバッグに収納できる機材の一例



バッテリーパックおよびレンズ装着
デジタル一眼レフカメラ
またはミラーレスカメラ



レンズ装着
デジタル一眼レフカメラ
またはミラーレスカメラ



交換用レンズ



スピードライト



タブレット端末



バッテリーパック装着
デジタル一眼レフカメラ
またはミラーレスカメラ



デジタル一眼レフカメラ
またはミラーレスカメラ



三脚



ノートパソコン

修理サービス

インターネットでの修理のお申し込み

次のURLから「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや宅配便でお送りいただく場合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認いただけますのでご利用ください。
<https://www.nikon-image.com/support/repair/>

ニコン ピックアップサービス

上記URLまたは次のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者が、梱包資材のお届け・修理品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。
 ※ 宅配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もございます。

0120-02-8155

営業日：土曜日・日曜日、祝日、年末年始、夏季休業など弊社定休日を除く毎日
 営業時間：9:30～18:00

● 修理に関するお問い合わせは、修理センターへお願いいたします。

修理センター ナビダイヤル(修理に関するお問い合わせ)
0570-02-8200

営業時間：9:30～18:00(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業などの弊社定休日を除く毎日)

● ナビダイヤルは一般電話から市内通話料金でご利用いただけます。● ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコン カスタマーサポートセンター (03) 6702-0577 におかけください。ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

サービスセンター

次のサービスセンターでは、持ち込み修理の受付をしています。

サービスセンター(東京・大阪：ニコンプラザ内) ナビダイヤル

0570-02-8060 音声ガイダンスにしたがって、東京・大阪をお選びください。
 営業時間：10:30～18:30(年末年始、各サービスセンターの休業日を除く毎日)

■東京サービスセンター 163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 28階
 (日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、ビル休館日は休業)

■大阪サービスセンター 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 御堂筋グランタワー 17階
 (日曜日、GW、夏季休業日、年末年始は休業)

最新の休業日、詳細は各サービスセンターにお問い合わせください。

ニコンイメージング nikon-image.com

サポートページ <https://www.nikon-image.com/support/>

ソフトウェアやファームウェア*のアップデート、Q&A、動画(ストリーミング)を使用した“見て聞くマニュアル”「ニコン デジチューター」など、最新の製品テクニカル情報からお問い合わせ窓口・修理に関するご案内までをご覧いただくことができます。製品を有効にご利用いただくために定期的にアクセスされることをおすすめします。
 ※ カメラなどのハードウェアを動作させるためにカメラ内部に書き込まれているソフトウェアです。

サポート・サービスのご案内のほか、ニコンカメラの製品紹介やオリジナルグッズが購入できるオンラインショップ「NikonDirect(ニコンダイレクト)」や写真文化活動など、カメラに関する便利で楽しい情報が満載です。

Nikon College (ニコン カレッジ)

Nikon College

「ニコン カレッジ」はすべての写真ファンのための写真教室です。初心者から経験者まで、レベルや目的に合わせて写真が学べる多彩な講座を用意。あなたの受講をお待ちしています。

<https://www.nikon-image.com/nikoncollege/>



nikkor club (ニッコークラブ)

nikkor club

ニッコークラブは、ニコン製品をご愛用いただいている方に、写真をより深く楽しんでもらうためのクラブです。ニコンカメラおよびニッコークラブレンズをご愛用の方ならどなたでもご入会いただけます。

<https://www.nikon-image.com/activity/nikkor/>



NIKKOR Z スペシャルコンテンツ

Zマウントレンズのラインナップと、さまざまなジャンルの写真家の作品を紹介するスペシャルコンテンツです。

https://www.nikon-image.com/sp/nikkor_z/



ニコンイメージングジャパン
 公式X(ニコンちゃん)

https://twitter.com/nikon_chan



ARCREST II スペシャルコンテンツ


レンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能フィルターARCREST IIの魅力を紹介するスペシャルコンテンツです。

<https://www.nikon-image.com/sp/arcrest/>



ニコンイメージングジャパン
 公式Instagram (@nikonjp)

<https://www.instagram.com/nikonjp/>



Zムービースペシャルコンテンツ

あらゆるジャンルで活躍するすべての映像クリエイターのための、Z9/Z8の最強動画性能を紹介するスペシャルコンテンツです。

<https://www.nikon-image.com/sp/movie/>



ニコンイメージングジャパン
 公式YouTube

<https://www.youtube.com/user/NikonImagingJapan>



ニコンイメージングジャパン
 公式LINE

<https://line.me/R/ti/p/@752fkzhn>



ニコン ホームページ

www.nikon-image.com

ニコン カスタマーサポートセンター

www.nikon-image.com/support/

サポートに関する最新の情報およびソフトウェアダウンロード等を掲載しております。

ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル 0570-02-8000

営業時間：9:30～18:00 <土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業等を除く毎日>

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 (ニコン カスタマーサポートセンター)におかけください。ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。※フランクミでのご相談は、(03) 5977-7499へ送信ください。



ニコンプラザ ショールーム

製品によってお試しいただけない場合があります。お試しいただける製品、最新の休業日等は各ニコンプラザにお問い合わせください。

ニコンプラザ 東京

163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 28階
 日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、ビル休館日は休業

ニコンプラザ 大阪

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 御堂筋グランタワー 17階
 日曜日、GW、夏季休業日、年末年始は休業

ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル 0570-02-8080

営業時間：10:30～18:30 <各ショールームの休業日を除く毎日>
 音声ガイダンスにしたがって、東京・大阪をお選びください。



株式会社 ニコン
 株式会社 ニコン イメージング ジャパン

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

このカタログは2023年9月時点のものです。

掲載している製品は販売を終了している場合があります。
 製品の外形、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。
 掲載している製品の色は印刷インキの関係上実際とは多少異なる場合があります。