



クールピクスPシリーズカタログ

COOLPIX P1100

COOLPIX P950



© 別所隆弘



© 半田実摘


はるか先の感動に届く。驚きの超望遠撮影体験。



© KEN五島



© KEN五島



© KEN五島



超望遠 高画質 & 本格派モデル

COOLPIX P1100

光学ズーム

125×

ダイナミック
ファインズーム

有効画素数

1605万画素

最高ISO感度

6400

レンズシフト方式

VR

鳥・月
モード
搭載

広角

24mm

4K UHD
動画

約236万
有効EL EVF

Wi-Fi
CERTIFIED



オープンブライズ JAN : 4960759 916631
付属品：ストラップ AN-DC3 BK・レンズキャップ LC-77・Li-ionリ
チャージャブルバッテリー EN-EL20a・USBケーブル UC-E24・レン
ズフード HB-CP1



● 焦点距離：35mm判換算。
※ ダイナミックファインズームの倍率は、広角端からの光学ズームと電子ズームを合わせた総合倍率です。最大画像サイズ設定時。画像サイズによって最大倍率は異なります。

超望遠 3000mm相当※までカバー

光学125倍ズーム

広角24mm相当※から3000mm相当※の幅広い焦点距離域をカバー。色収差補正能力に優れたスーパー EDレンズも相まって、超望遠域でも高い解像感を発揮します。ダイナミックファインズーム使用時には、約6000mm相当※で遠く離れた被写体も目の前にあるかのように大きく捉えられます。

※ 35mm判換算。

好きな構図で野鳥をより確実に捉える
「鳥モード」時のAFエリア選択対応

COOLPIX P1100では「鳥モード」時にAFエリア選択に対応。【中央（スポット）】【中央（標準）】【中央（ワイド）】から選択が可能に。より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。



© 半田菜摘

手ブレを気にせず撮影できる
中央4.0段※のデュアル検知光学VR

手ブレ補正効果中央4.0段※のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時も手ブレを気にせず撮影できます。「NORMAL（構図優先）」や「ACTIVE（構図優先）」モードに設定すれば、ファインダー像と撮影画像の構図のずれを抑制。狙い通りのフレーミングが可能です。

※ CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch補正性能。静止画撮影時。焦点距離約350mm(35mm判換算)で測定。



より華やかに仕上がる
比較明合成 [花火]

シーンモードの[比較明合成]に[花火]を追加。長秒時撮影時にも白とびを気にせず、より手軽に花火を美しく撮影できます。また、明るさの異なる前景や背景をくっきりと入れ込んで、会場の空気感まで鮮明に写すことができます。



© 別所隆弘

表現の可能性を拡張
多彩なアクセサリ対応

野鳥や天体の撮影時に被写体の捕捉をアシストするドットサイト DF-M1や、カメラのズーム操作、静止画撮影、動画撮影の開始・停止などができるリモコン ML-L7など、充実した別売アクセサリが本格的な静止画・動画撮影をサポートします。

ドットサイト DF-M1装着時 リモコン ML-L7



COOLPIX P950

光学ズーム

83×

ダイナミック
ファインズーム

有効画素数

1605万画素

最高ISO感度

6400

レンズシフト方式

VR

鳥・月
モード
搭載

広角

24mm

4K UHD
動画

約236万
有効EL EVF

Wi-Fi
CERTIFIED



オープンブライズ ■ブラック JAN : 4960759 902443
付属品：ストラップ AN-DC3 BK・レンズキャップ LC-67・Li-ion
リチャージャブルバッテリー EN-EL20a・本体充電ACアダプター
EH-73P・USBケーブル UC-E21・レンズフード HN-CP20



© KEN五島

● 焦点距離：35mm判換算。
※ ダイナミックファインズームの倍率は、広角端からの光学ズームと電子ズームを合わせた総合倍率です。最大画像サイズ設定時。画像サイズによって最大倍率は異なります。

2000mm相当※でf/6.5の明るい大口径レンズ

光学83倍ズーム

明るい大口径レンズに、優れた色収差補正能力を発揮するスーパー EDレンズを採用し、2000mm相当※の超望遠でも精彩な描写を実現。ダイナミックファインズームなら高画質のまま約4000mm相当※での撮影も可能です。

※ 焦点距離：35mm判換算。

撮影画像を思いどおりに現像
RAW (NRW) 対応

ニコン独自のRAW (NRW) ファイルに対応。RAW (NRW) ファイルは撮像素子から読み出した画像データを記録するため、撮影後も画質の劣化を気にせず画像の編集や加工が可能です。

アクセサリ

製品名	JANコード	希望小売価格(税込)	P1100	P950
ケース				
ソフトケース CS-NH59 BK	ブラック	4955478 179795	4,400円	○
セミソフトケース CF-DC7	ブラック	4960759 028822	3,025円	○
ストラップ				
ストラップ AN-DC3 BK		4960759 133182	2,420円	○
リチャージャブルバッテリー				
Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL20a		4960759 142108	5,500円	○
バッテリーチャージャー				
バッテリーチャージャー MH-29 [EN-EL20a用]		4960759 142061	4,950円	○
ACアダプター				
パワーコネクター EP-5C		4960759 130419	3,300円	○
ACアダプター EH-5d		4960759 903105	13,200円	○
本体充電ACアダプター EH-73P		4960759 146571	4,950円	○
ケーブル				
USBケーブル UC-E21		4960759 143839	2,750円	○
USBケーブル UC-E25		4960759 901026	3,630円	○
その他のアクセサリ				
ドットサイト DF-M1		4960759 149282	22,000円	○
リモコン ML-L7		4960759 148940	4,950円	○

多彩な動画機能

ステレオ音声付き4K UHD動画

3840×2160/30p対応、最長約29分の高精細な動画を撮影できます。動画撮影中のサイドズームレバーのズーム速度を[高速][中速][低速]から選択可能。ズーム中もなめらかな絞り駆動により、自然な露出変化で思い通りのムービーを撮影できます。

仕様

	COOLPIX P1100	COOLPIX P950
有効画素数	1605万画素	1605万画素
撮像素子	1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素	1/2.3型原色CMOS、総画素数1679万画素
レンズ	光学125倍ズーム、NIKKORレンズ	光学83倍ズーム、NIKKORレンズ
焦点距離 (∞)内、35mm判換算	4.3-53.9mm (24-3000mm相当の撮影画角)	4.3-35.7mm (24-2000mm相当の撮影画角)
開放F値	f/2.8-8	f/2.8-6.5
レンズ構成	12群17枚(EDレンズ5枚、スーパー EDレンズ1枚)	12群16枚(EDレンズ5枚、スーパー EDレンズ1枚)
ダイナミックファインズーム	最大2倍 ^{※1}	最大2倍 ^{※1}
電子ズーム倍率	最大4倍 ^{※2}	最大4倍 ^{※2}
手ブレ補正機能	レンズシフト方式(静止画[中央4.0段分補正 ^{※4}]) レンズシフト方式と電子式の併用(動画)	レンズシフト方式(静止画[5.5段分補正 ^{※3}]) レンズシフト方式と電子式の併用(動画)
撮影距離範囲 (先端レンズ面中央から)	・約30cm $\sim\infty$ (広角側)、約7.0m $\sim\infty$ (望遠側) ・マクロAF時: 約1cm $\sim\infty$ (広角側)、約7.0m $\sim\infty$ (望遠側)	・約50cm $\sim\infty$ (広角側)、約5.0m $\sim\infty$ (望遠側) ・マクロAF時: 約1cm $\sim\infty$ (広角側)、約5.0m $\sim\infty$ (望遠側)
記録ファイル形式	静止画: JPEG、RAW(NRW) ^{※5} 動画: MP4(映像: H.264/MPEG-4 AVC、音声: AACステレオ)	静止画: JPEG、RAW(NRW) ^{※5} 動画: MP4(映像: H.264/MPEG-4 AVC、音声: AACステレオ)
連写機能	連写H: 約7コマ/秒で約7コマ(16M)、高速連写 120 fps: 約120コマ/秒で60コマ連続撮影、インターバル撮影	連写H: 約7コマ/秒で約10コマ(16M: NORMAL時)、高速連写 120 fps: 約120コマ/秒で60コマ連続撮影、インターバル撮影
ISO感度(標準出力感度) ^{※6}	・ISO 100 [※] ~1600、ISO 3200および6400(P、S、A、M、Uマニュアル動画モード時に設定可能) ※ マニュアル動画モードでの最低ISO感度はISO 125	・ISO 100~1600、ISO 3200および6400(P、S、A、M、Uマニュアル動画モード時に設定可能)
露出	測光モード 露出制御	マルチパターン測光、中央部重点測光、スポット測光 プログラムオート(プログラムシフト可能)、シャッター優先オート、絞り優先オート、マニュアル露出、AEブラケティング可能、露出補正(±2段の範囲で1/3段刻み)可能
シャッタースピード	・1/4000(広角側、小絞り側時)~1秒 ・Mモード、ISO感度がISO 100時では、1/4000(広角側、小絞り側時)~30秒 ・バルブ撮影、タイム撮影(MモードでISO 100時に設定可能): 最長60秒 ・動画撮影では、1/8000~1/30秒	・1/2000~1秒 ・P、Aモードでは1/2000~2秒(ISO感度[100-1600]時)、1/2000~30秒(ISO感度[100]固定時) ・S、Mモードでは1/4000(広角側、小絞り側時)~30秒(ISO 3200以下で設定可能) ・バルブ撮影、タイム撮影(Mモード、ISO 1600以下で設定可能): 最長60秒 ・動画撮影では1/8000~1/30秒(フレームレート設定[30 fps (30p/60p)]時)、1/8000~1/25秒(フレームレート設定25 fps[25p/50p]時)
USB端子	Type-C端子、Hi-Speed USB	Micro-USB端子(付属のUC-E21以外のUSBケーブルは使わないでください)、Hi-Speed USB
HDMI出力端子	HDMIマイクロ端子(Type D)	HDMIマイクロ端子(Type D)
寸法(幅×高さ×奥行き)(突起部除く)	約146.3×118.8×181.3 mm	約140.2×109.6×149.8 mm
質量(電池、SDメモリーカードを含む)	約1410 g	約1005 g
電池寿命 ^{※7}	静止画撮影時 動画撮影時(実撮影電池寿命) ^{※8}	約290コマ(EN-EL20a使用時) 約1時間20分(EN-EL20a使用時)


● 仕様のデータは、CIPA(カメラ映像機器工業会)の規格またはガイドラインに準拠しています。 ※1: 画像サイズが最大画像の場合です。画像サイズによっては、倍率が異なります。 ※2: 動画設定が[2160/30p](4K UHD)または[2160/25p](4K UHD)のときは最大3.6倍です。 ※3: CIPA規格準拠。約350mm(35mm判換算)で測定。 ※4 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch補正性能。焦点距離 約350mm(35mm判換算)で測定。
※5: このカメラでRAW現像はできません。現像にはNX Studio(ニコンのホームページから無料ダウンロード可能)が必要です。 ※6: 撮影状況や設定により制限されます。 ※7: 電池寿命は、SnapBridgeを使用していないときの値です。また、使用温度、撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間などの使用状況によって異なります。 ※8: 動画の連続撮影可能時間(1回の撮影で記録可能な時間)は、SDメモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズ4GBまで、または最長29分までです。カメラが熱くなった場合、連続撮影可能時間内でも動画撮影が終了することがあります。



野鳥撮影クイックガイド



COOLPIX P1100
野鳥撮影
クイックガイド



COOLPIX P1100
月・太陽・惑星
撮影クイックガイド



キレイな写真でつながろう「SnapBridge」カメラで撮った画像を、その場でスマートフォン/タブレットに自動転送[※]できます。



専用アプリ“SnapBridge” Apple App Store[®]またはGoogle Play[™]から無料でダウンロードできます。
● iOSおよびAndroid[™]端末の動作環境は、Apple App Store[®]またはGoogle Play[™]にてご確認ください。 ● 本アプリケーションはすべての端末での動作を保証しておりません。 ● “SnapBridge”アプリとファームウェアは常に最新のバージョンをダウンロードしてお使いください。





機能の詳細については、
ホームページまで！

● SnapBridge対応カメラに内蔵のWi-Fi[®]機能、Bluetooth[®]機能は、“SnapBridge”アプリがインストールされたスマートフォン/タブレットとの接続時のみ有効です。
● Bluetooth[®]のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ニコンはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。 ● Wi-Fi[®]およびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
※ カメラから自動で転送される画像は常に200万画素で転送されます。JPEGの元画像および動画は自動転送に非対応ですが、カメラ側のWi-Fi[®]機能を利用して手動で転送できます。

ニコン ホームページ

<https://nij.nikon.com>

ニコン カスタマーサポートセンター
<https://nij.nikon.com/support/>
サポートに関する最新の情報およびソフトウェアダウンロード等を掲載しております。



ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル 0570-02-8000
営業時間: 9:30 ~ 18:00 <土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業等を除く毎日>
ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 (ニコン カスタマーサポートセンター) におかけください。
ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。※フлакシミリでのご相談は、(03) 5977-7499へ送信ください。

ニコンプラザ ショールーム

製品によってお試しいただけない場合があります。お試しいただける製品、最新の休業日等は各ニコンプラザにお問い合わせください。

ニコンプラザ 東京

163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 28階
日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、ビル休館日は休業

ニコンプラザ 大阪

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 御堂筋グランタワー 17階
日曜日、GW、夏季休業日、年末年始は休業



ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル 0570-02-8080
営業時間: 10:30 ~ 18:30 <各ショールームの休業日を除く毎日>
音声ガイダンスにしたがって、東京・大阪をお選びください。



株式会社 ニコン
株式会社 ニコン イメージング ジャパン

 **ご注意** 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

このカタログの情報は2025年4月時点のものです。
掲載している製品は販売を終了している場合があります。
製品の外観、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。
掲載している製品の色は印刷インキの関係上実際とは多少異なることがあります。

HSB4778C(2504)025K