



ブレないに速い。

NEW
測距スピード
0.1秒

COOLSHOT PRO III
STABILIZED

COOLSHOT

スコアアップへの、即戦力。

測るなら、0.1秒。

まばたきより速く

打つべき距離を正確にとらえる、


シリーズ最速の測距スピード。

測れたことを振動でお知らせ。

ブレない、さらに速い。

COOLSHOTの進化は、止まらない。

だから私は、ニコンを選ぶ。


上田桃子



振動でお知らせ
ニコン最小軽量ボディ

COOLSHOT
20iGIII

振動とサインでお知らせ
スポーティーデザイン

COOLSHOT
50iGII

NEW

高低差対応
手ブレ補正モデル

COOLSHOT LITE
STABILIZED

サインと音でお知らせ
手ブレ補正モデル

COOLSHOT PRO II
STABILIZED

シリーズ最速・最高峰
手ブレ補正モデル

COOLSHOT PRO III
STABILIZED

NEW



COURSE TRYOUT 正確な距離を知ること、見えなかった戦略が見えてくる

380 YD PAR 4



COOLSHOT

機能比較



	COOLSHOT PRO III STABILIZED	COOLSHOT PRO II STABILIZED	COOLSHOT LITE STABILIZED	COOLSHOT 50i II	COOLSHOT 20i G III
ピンフラッグを測定できる 最大距離の目安※	500 yd.	500 yd.	500 yd.	400 yd.	300 yd.
測距スピード (HYPER READ)	0.1 秒	0.3 秒	0.3 秒	—	—
STABILIZED (手ブレ補正) 機能	STABILIZED	STABILIZED	STABILIZED	—	—
LOCKED ON機能	Dual LOCKED ON QUAKE サイン (緑) 振動	Dual LOCKED ON ECHO サイン (緑) 音	LOCKED ON サイン (黒)	Dual LOCKED ON QUAKE サイン (赤) 振動	LOCKED ON QUAKE 振動
内部表示	 赤	 赤	 黒	 赤	 黒
マグネット	—	—	—	搭載	—
高低差の測定 (ID TECHNOLOGY)					
直線モードサイン					—
測定表示モード	Gモード (加減算距離+直線距離) Dモード (直線距離) Aモード (直線距離+高さ) Hモード (水平距離+高さ)	Gモード (加減算距離+直線距離) Dモード (直線距離) Aモード (直線距離+高さ) Hモード (水平距離+高さ)	Gモード (加減算距離+直線距離) Dモード (直線距離)	Gモード (加減算距離+直線距離) Dモード (直線距離)	Gモード (加減算距離+直線距離) Dモード (直線距離)
防水性能	防水・防曇	防水・防曇	生活防水	生活防水	生活防水

※当社測定条件による。



USLPGA & LET
公式レーザー距離計

COOLSHOT

NEW PROIII STABILIZED

測距スピード0.1秒。
シリーズ最高峰手ブレ補正モデル。

COOLSHOT PROIII STABILIZED

オープンブライズ JAN : 4580130921902 ※ケース付



PROII STABILIZED

サインと音で測定をお知らせ。
手ブレ補正モデル。

COOLSHOT PROII STABILIZED

オープンブライズ JAN : 4580130921209 ※ケース付



LITE STABILIZED

手ブレ補正の測りやすさをすべての人に。
高低差対応手ブレ補正モデル。

COOLSHOT LITE STABILIZED

オープンブライズ JAN : 4580130921230 ※ケース付



測距スピード
0.1秒




COOLSHOT史上最速。 0.1秒で測定結果を表示する 「HYPER READ」

- PROIII STABILIZED** HYPER READがさらに進化し、距離に関わらず一定して0.1秒で計測結果を表示します。
- PROII STABILIZED** 目標物の距離に関わらず一定して0.3秒で測定結果を表示します。
- LITE STABILIZED**


PROIII STABILIZED PROII STABILIZED LITE STABILIZED STABILIZED

「STABILIZED(手ブレ補正)」機能

手ブレによるファインダー内の視界の揺れを低減し、さらに照射するレーザー光のブレも同時に補正。ピンフラッグなどの小さなターゲットもすばやくとらえて、レーザー光を狙ったポイントに簡単に当てられます。手ブレ補正技術と高度な測距技術を融合した技術です。



手ブレ補正機能 あり



手ブレ補正機能 なし

※図はイメージです。

PROIII STABILIZED PROII STABILIZED LITE STABILIZED id TECHNOLOGY

高低差を加味した打つべき距離の目安が分かる
コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安(加減算距離=水平距離±高さ)を表示するID TECHNOLOGY搭載。



※図はCOOLSHOT PROIII STABILIZEDの内部表示です。

PROIII STABILIZED PROII STABILIZED LITE STABILIZED

競技でも安心して使える直線モードサイン
Dモード(直線距離)に設定すると緑色のLEDが点滅して傾斜計の不使用をお知らせします。

競技で使用する際には、必ず事前にローカルルールをご確認ください。



※写真はCOOLSHOT PROIII STABILIZEDです。

測れたことをサインと振動または電子音でお知らせする 「Dual LOCKED ON QUAKE」/「Dual LOCKED ON ECHO」機能

※単発測定時は、重なりあった目標物を検出し、一番近い目標物までの距離を表示する場合にLOCKED ONサイン(🔴)が点灯し、本体が振動(PROIII)または電子音が鳴ります(PROII)。連続測定時は、表示されている距離よりも近い距離表示へ切り替わる場合にLOCKED ONサイン(🔴)が点灯し、本体が振動(PROIII)または電子音が鳴ります(PROII)。



ピンフラッグが測れたことがひと目でわかる 「LOCKED ON」機能

※単発測定時は、重なりあった目標物を検出し、一番近い目標物までの距離を表示する場合LOCKED ONサイン(🔴)が点灯します。連続測定時は、表示されている距離よりも近い距離表示へ切り替わる場合にLOCKED ONサイン(🔴)が点灯します。



PROIII STABILIZED PROII STABILIZED LITE STABILIZED

最大約8秒間の連続測距

ボタンを押し続けければ最大約8秒間の連続測距ができます。

PROIII STABILIZED PROII STABILIZED

防水・防曇構造


雨や水しぶきで濡れても安心して使える防水・防曇構造(電池室を除く)。

LITE STABILIZED


生活防水構造

雨に濡れても安心の生活防水構造。

PROIII STABILIZED PROII STABILIZED 4つの測定表示モード



LITE STABILIZED 2つの測定表示モード



NEW 50i GII

振動とサインで測定をお知らせ。
スポーティーなフォルムにマグネットを内蔵、
多彩な機能搭載。

COOLSHOT 50i GII

オープンブライズ JAN : 4580130922053 ※ケース付



ボディー側面にマグネットを内蔵

ゴルフカートやゴルフクラブなどに磁力で付けられるため
携帯に便利。ラウンド中、置き場に困ったときも安心です。

※本体の内蔵マグネットにて磁性金属に取り付ける場合は、しっかりと固定されていることを確認してください。振動や衝撃により落下する可能性があります。※心臓ペースメーカーなど医療機器の使用者はこの製品を使わないでください。医療機器の故障や事故の原因となることがあります。



赤いサイン (●) が点灯

本体が振動

測れたことを赤いサインと振動で知らせる 「Dual LOCKED ON QUAKE」機能



林の手前のピンフラッグまでの距離を測定すると、ファインダー内に赤いサインが点灯し、同時に本体が振動してお知らせします。

※単発測定時は、重なりあった目標物を検出し、一番近い目標物までの距離を表示する場合にLOCKED ONサイン (●) が点灯し、本体が振動します。連続測定時は、表示されている距離よりも近い距離表示へ切り替わる場合にLOCKED ONサイン (●) が点灯し、本体が振動します。

スポーティーでスマートかつ先進的な外観デザイン

ニコンイエローをダイナミックに取り入れたインパクトのある外観とタフで力強いフォルム。ボディサイズを大きくしホールド性を向上させたことで、安定した計測が可能です。

高低差を加味した打つべき距離の目安が分かる

コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安 (加減算距離=水平距離±高さ) を表示するID TECHNOLOGY搭載。



最大約8秒間の連続測距

ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距ができます。

生活防水構造

雨に濡れても安心の生活防水構造。

競技でも安心して使える直線モードサイン


Dモード (直線距離) に設定すると緑色のLEDが点滅して傾斜計の不使用をお知らせします。

❗ 競技で使用する際には、必ず事前にローカルルールをご確認ください。




2つの測定表示モード

Gモード



Dモード



20i GIII

振動で測定をお知らせ。
高低差対応ニコン最小軽量ボディー。

COOLSHOT 20i GIII

オープンブライズ JAN : 4580130921742 ※ケース付



約130gを実現した 小型・軽量ボディー

軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。



本体が振動

測れたことを振動で知らせる 「LOCKED ON QUAKE」機能



林の手前のピンフラッグまでの距離を測定すると、本体が振動してお知らせ。ピンフラッグが測れたことがより分かりやすくなりました。

※単発測定時は、重なりあった目標物を検出し、一番近い目標物までの距離を表示する場合に本体が振動します。連続測定時は、表示されている距離よりも近い距離表示へ切り替わる場合に本体が振動します。

最大約8秒間の連続測距

ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。また、単発測定時は、測定エラーの際も測定結果が得られるまで最大約4秒間自動で連続測距します。

近くの目標物の距離を優先的に表示する 「近距離優先アルゴリズム」

生活防水構造

雨に濡れても安心の生活防水構造。


高低差を加味した打つべき距離の目安が分かる




コースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安 (加減算距離=水平距離±高さ) を表示するID TECHNOLOGY搭載。距離感のつかみにくい起伏のあるコースでも、クラブ選択に迷いません。

2つの測定表示モード

Gモード



Dモード




主な仕様



COOLSHOT
20iGIII




USLPGA & LET
公式レーザー距離計



COOLSHOTの使い方

手前のPOWERボタンを押して電源をオンにする。

両手でしっかり構えて、ターゲットマークの中心(—|—)を目標に合わせる。

※ピンフラッグを狙う場合は、面積の広いフラッグ部分を測りましょう。

ピンフラッグなど小さいターゲットはPOWER
ボタン(測定ボタン)を押し続けて測定する。
最大約8秒間測定し続けることができます。

すばやくブレずに測定するために、両手で包み込むように持ち、両脇を閉めて、しっかり距離計を支える。

※COOLSHOT PROIII STABILIZED / PROII STABILIZED / LITE
STABILIZEDなら手ブレ補正機能が搭載されているので、より手ブレを気に
することなく測定できます。

裸眼の方は、指1本分ぐらい離すと見やすく、
メガネを掛けている方は、そのまま覗ける。

COOLSHOT

ニコン ホームページ

www.nikon-image.com

ニコン カスタマーサポートセンター

www.nikon-image.com/support/

サポートに関する最新の情報およびソフトウェアダウンロード等を掲載しております。



ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル 0570-02-8000

営業時間：9:30～18:00 <土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業等を除く毎日>

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 (ニコン カスタマーサポートセンター) におかけください。
ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。※ファクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499へ送信ください。



ニコンプラザ ショールーム

製品によってお試しいただけない場合があります。お試しいただける製品、最新の休業日等は各ニコンプラザにお問い合わせください。

ニコンプラザ 東京

163-1528 東京都新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー 28 階

日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、ビル休館日は休業

ニコンプラザ 大阪

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町 3-5-1 御堂筋グランタワー 17 階

日曜日、GW、夏季休業日、年末年始は休業



ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル 0570-02-8080

営業時間：10:30～18:30 <各ショールームの休業日を除く毎日>

音声ガイダンスにしたがって、東京・大阪 をお選びください。



警告

太陽絶対に見ないでください。失明の原因になります。



ご注意

○正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。
○本製品から照射される赤外線レーザーは基本的には安全ですが、レーザー光を直接のぞかないようにしてください。とくに光学的手段（ルーペや望遠鏡等）を使用してのぞくことは避けてください。取り扱いに際しては使用説明書の指示を遵守してください。

安全性を重視したレーザーを使用：本製品から照射される赤外線レーザーはIECクラス1Mの規格に適合、安全性を重視しています。

このカタログは2025年4月現在のものです。

製品の外観、仕様、希望小売価格などは変更することがあります。
オープンプライス商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
なお、掲載してある製品の色は印刷インキの関係上、実際とは多少異なることがあります。



株式会社 ニコンビジョン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

HSB4760C (2504-25) DJK