



ニッコールレンズ総合カタログ
NIKKOR F LENSES



主な仕様

レンズ名	価格	JAN コード	レンズ構成 (群 - 枚)	フルサイズ・ 35mm判の画角 (対角線)	APS-C サイズ デジタル一眼レフカメラ 装着時の画角(対角線)	フォーカ シング 方式*1	手ブレ補正機構			絞り羽根 枚数	最小 絞り	最短 撮影距離 (m)*3	最大撮影 倍率(倍)	質量(重さ) (約)(g)	最大径×長さ(約) (先端よりレンズマウント 基準面まで)(mm)	フィルター サイズ (mm)	キャップ	フード	ケース	円偏光フィルター ^② 透過 ^{※4}		マウント アダプター FTZ II 透過	備考
							手ブレ補正効果*2	VRモード	三脚使用時 ブレ補正											レンズ単体	フード		
■ 広角ズームレンズ																							
AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR	オープンプライス	4960759 148209	11-14	—	109° - 70°	IF	3.5 段	NORMAL	○	7 (円形)	22-29	0.22	0.17	230	77 × 73	72	スプリング式	HB-81 付属 (花形)	CL-1015 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED	オープンプライス	4960759 025296	11-14	114°-84°	90°-61°	IF				9 (円形)	22	0.28	0.14	970	98 × 131.5	—	かぶせ式	固定	CL-M3 付属	—	—	AF 駆動可	最短撮影距離は18-24mm時
■ 標準ズームレンズ																							
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	オープンプライス	4960759 029232	16-20	84°-34°20'	61°-22°50'	IF	4.0 段	NORMAL / ACTIVE	○	9 (円形)	22	0.38 (0.41)	0.28	1070 *5	88 × 154.5 *5	82	スプリング式	HB-74 付属 (花形)	CL-M3 付属	○	○	AF 駆動可	()内は24、28、70mm時
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR	オープンプライス	4960759 026880	11-16	84°-28°30'	61°-18°50'	IF	4.0 段	NORMAL		7 (円形)	22-29	0.38	0.22	465 *5	78 × 82 *5	72	スプリング式	HB-63 付属 (花形)	CL-1118 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	オープンプライス	4960759 026057	13-17	84°-20°20'	61°-13°20'	IF	3.5 段	NORMAL / ACTIVE		9 (円形)	22	0.45	0.23	710 *5	84 × 103.5 *5	77	スプリング式	HB-53 付属 (花形)	CL-1218 付属	○	○	AF 駆動可	
■ 望遠ズームレンズ																							
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR	オープンプライス	4960759 146595	18-22	34°20' -12°20'	22°50' -8°	IF	4.0 段	NORMAL / SPORT	○	9 (円形)	22	1.1	0.21	1430 *5	88.5 × 202.5 *5	77	スプリング式	HB-78 付属 (花形)	CL-M2 付属	○	○	AF 駆動可	回転式三脚座付(取り外し可能)
AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR	オープンプライス	4960759 148353	14-18	34°20' -8°10'	22°50' -5°20'	IF	4.5 段	NORMAL / SPORT	○	9 (円形)	32-40	1.2	0.25	680	80.5 × 146	67	スプリング式	HB-82 付属 (花形)	CL-1022 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR	オープンプライス	4960759 027542	12-20	30°10' -6°10'	20°-4°	IF	4.0 段	NORMAL / ACTIVE	○	9 (円形)	32-40	1.75 (1.5)	0.17 (0.19)	1570[1480]*5	95.5 × 203 *5	77	スプリング式	HB-65 付属 (花形)	CL-M2 付属	○	○	AF 駆動可	()内はマニュアルフォーカス時の数値、回転式三脚座付、[]内は三脚座取り外し時の重さ
AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR	オープンプライス	4960759 902016	19-25	20°20' -8°10'	13°20' -5°20'	IF	4.0 段	NORMAL / SPORT	○	9 (円形)	22	2.0	0.16	3250	128 × 303.5	112	かぶせ式	HK-41 付属	CL-L2 付属	—	—	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR	オープンプライス	4960759 148971	通常時 19-27 内蔵テレコン バーター使用時 24-35	13°40' -6°10'	9°-4°	IF	4.0 段	NORMAL / SPORT	○	9 (円形)	22 45	2.0	0.36	3500 *5	128 × 362.5 *5	40.5	かぶせ式	HK-41 付属	CL-L2 付属	□ (C-PL405)	○	AF 駆動可	組み込み式回転三脚座付
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR	オープンプライス	4960759 145765	12-19	12°20' -5°00'	8°-3°10'	IF	4.5 段	NORMAL / SPORT	○	9 (円形)	32	2.2	0.22	2300[2090]*5	108 × 267.5 *5	95	スプリング式	HB-71 付属	CL-1434 付属	○	○	AF 駆動可	回転式三脚座付(取り外し可能)、[]内は三脚座取り外し時の重さ
■ 高倍率ズームレンズ																							
AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	オープンプライス	4960759 028327	12-17	—	76°-11°30'	IF	4.0 段	NORMAL		7 (円形)	22-38	0.45	0.23	490 *5	78 × 97 *5	67	スプリング式	HB-32 別売 (花形)	CL-1018 別売	○	○	AF 駆動可	
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR	オープンプライス	4960759 028518	12-16	—	76°-5°20'	IF	4.0 段	NORMAL		7 (円形)	22-40	0.48	0.29	550 *5	78.5 × 99 *5	67	スプリング式	HB-39 別売 (花形)	CL-1018 別売	○	○	AF 駆動可	

*1 フォーカシング方式がIFの場合は、光学系の特性上、撮影距離が短くなるにたがって焦点距離が短くなります。 *2 CIPA規格準拠。[NORMAL]モード使用時、ただし、フルサイズ対応レンズは35mmフィルムサイズ相当(フルサイズ)の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ使用時、APS-Cサイズ対応レンズはAPS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ使用時、ズームレンズは最も望遠側で測定。 *3 最短撮影距離は、カメラの撮像面(距離基準マーク)から被写体までの距離です。 *4 円偏光フィルター ^② 使用上の注意 ○:使用可能です。□:組み込み式円偏光フィルターを使用します。一:取り付け不可能、またはケラレが大きいため使用できません。 *5 CIPA規格準拠。

● オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。

 ニコンホームページにて、
製品の詳細や撮影サンプルなどをご覧ください。
<https://www.nikon-image.com/products/nikkor/fmount/>

■ 一眼レフカメラと NIKKOR F レンズの組み合わせ適応表 組み合わせの詳細は各カメラやレンズの使用説明書をご参照ください。

フォーマット	カメラ	AF(オートフォーカス) レンズ(APS-C(DX)レンズ ^{※1} を含む)					AF-S テレコンバーター	MF(マニュアル フォーカス) AI-Sレンズ
		AF-Sレンズ		AF-Pレンズ		モーターを内蔵していない (AFカップリングを有する) AFレンズ		
		Dタイプ/Gタイプ	Eタイプ	フルサイズ (FX)レンズ (Eタイプ)	APS-Cサイズ (DX)レンズ (Gタイプ)			
フルサイズ(FX)	D6 ^{※2※3} 、D850 ^{※2※3} 、D780 ^{※3}	○	○	○	○	○	○ ^{※6} (f/8対応)	MF ^{※7※8}
	D5 ^{※2※3} 、Df ^{※4} 、D810、D810A ^{※3} 、D750	○	○	○ ^{※5}	○ ^{※5}	○		
APS-Cサイズ(DX)	D500 ^{※2※3}	○	○	○	○	○	○ ^{※6}	MF ^{※9}
	D7500	○	○	○	○	○		MF ^{※7※8}
	D7200、D7100	○	○	○ ^{※5}	○ ^{※5}	○		
	D5600、D5500、D5300、D3300	○	○	○ ^{※10}	○ ^{※10}	MF		
	D3500、D3400	○(Dタイプ:MF ^{※9})	○	○	○	MF ^{※9}		
	D5200	○	○	△ ^{※11}	△ ^{※11}	MF		
フルサイズ(FX)	D4S、D610	○	○	○ ^{※5}	○ ^{※5}	○	○ ^{※6} (f/8対応)	MF ^{※7※8}
	D4、D800シリーズ、D600	○	○ ^{※5}	○ ^{※5}	○ ^{※5}	○		
	D3シリーズ、D700	○	○ ^{※5}	△ ^{※11}	x	○		
APS-Cサイズ(DX)	D300シリーズ、D7000	○	○ ^{※5}	△ ^{※11}	x	○	○ ^{※6}	MF ^{※7}
	D2シリーズ、D200	○	x	x	x	○		
	D1シリーズ	○	x	x	x	○		
	D5100、D5000、D3200、D3100	○	○	x	x	MF		
	D3000、D60、D40シリーズ	○	x	x	x	MF		
	D100、D90、D80、D70シリーズ、D50	○	x	x	x	○		
35mm(フィルム)	F6	○	x	x	x	○	MF ^{※7※8}	

○: 使用可能 △: 制限あり ×: 使用不可 MF: マニュアルフォーカスで使用可能

VR レンズはフルサイズ(FX)、APS-Cサイズ(DX)のニコンデジタル一眼レフカメラ、F6、F5、F100、F80 シリーズ、U2、U で使用可能。E タイプレンズ・G タイプレンズには、オート接写リング、その他のリング類やペローズアタッチメントは使用できません。

- *1: APS-Cサイズ(DX)レンズは撮像範囲が小さいAPS-Cサイズ(DX)のデジタル一眼レフカメラ用に小型軽量化を図ったレンズです。イメージサークルが小さいので、フルサイズ(FX)のデジタル一眼レフカメラでもAPS-Cサイズ(DX)で使用可能ですが、APS-Cサイズ(DX)より広い撮像範囲を選ぶと画面周辺部が黒くなったり、充分な解像度が得られなかったりすることがあります。
- *2: D6、D5、D850、D500 で撮影する場合、使用できるフォーカスポイントのうち、クロスセンサーを使用するポイントは装着しているレンズによって異なります。
- *3: D6、D5、D850、D810A、D780、D500で、高感度や長時間露出で撮影する場合は、一部のVRレンズの装着については注意が必要です。詳細はニコンホームページをご確認ください。
- *4: DfはAI方式以前の連動爪を使用するレンズを使用し、露出モードM(マニュアル)とA(絞り優先オート)で使用可能です。
- *5: 最新版のファームウェアにバージョンアップしてからお使いください。
- *6: (f/8対応)の機種では合成の開放絞り値がf/8までの明るさまでAF(オートフォーカス)撮影できます。その他の機種ではf/5.6までの明るさまでAF(オートフォーカス)撮影できます。
- *7: 露出モードP(プログラムオート)とS(シャッター優先オート)は使用できません。
- *8: 「レンズ情報手動設定」でレンズの焦点距離、開放絞り値を設定すればマルチパターン測光ができます。
- *9: 露出モードM(マニュアル)で使用可能。露出インジケータは使用できません。
- *10: D5500、D5300、D3300は、最新版のファームウェアにバージョンアップしてからお使いください。
- *11: ビント合わせを行った後にカメラの半押しタイマーがオフになると、再び半押しタイマーがオンになったときにビント位置が変わります。撮影時に再度ビント合わせが必要となります。MF(マニュアルフォーカス)で撮影する際、ビント合わせからシャッターをきるまでに時間がかかる場合は、カメラの半押しタイマーを長めに設定するとトラブルを回避できます。

フィルム一眼レフカメラ使用上の注意

- ・APS-Cサイズ(DX)レンズ、AF-Pレンズ、Eタイプレンズはフィルム一眼レフカメラでは使用できません。
- ・GタイプレンズはF3AF、F-601、F-501、および、FM10やその他のMF(マニュアルフォーカス)カメラ(F-601Mを除く)では使用できません。GタイプレンズはF4、F90Xシリーズ、F90シリーズ、F70D、F-801シリーズ、および、F-601Mでは露出モードM(マニュアル)とA(絞り優先オート)が使用できません。
- ・AF-S/AF-IレンズはUS、F60D、F50D、F-801シリーズ、F-601、F-501、F-401シリーズではオートフォーカス撮影ができません。
- ・マニュアルフォーカスレンズ(AI-S)はF80シリーズ、U2、U、US、F60D、F50D、F-401シリーズ、プロネアシリーズでは露出インジケータが使用できません。
- ・CPUレンズ(F3AF用のAF80mmF2.8S、AF200mmF3.5S、TC-16S以外の電気接点を有するレンズ、テレコンバーター)はF3AFでは使用できません。

以下の各カメラでは、表記のレンズ装着時のみオートフォーカス撮影が可能です。D3500・D3400: AF-SのEタイプ/Gタイプ、またはAF-Pレンズ。D5600・D5500・D5300・D5200・D3300: AF-S、AF-P、AF-Iレンズ(AF-Pレンズの使用にはカメラのファームアップが必要な場合があります)。D5100・D5000・D3200・D3100・D3000・D60・D40シリーズ: AF-S、AF-Iレンズ。

主な仕様

レンズ名	価格	JAN コード	レンズ構成 (群 - 枚) ☆は別途保護ガラス1枚	フルサイズ・ 35mm判の画角 (対角線)	APS-Cサイズ デジタル一眼レフカメラ 装着時の画角(対角線)	フォーカ シング 方式*1	手ブレ補正機構			絞り羽根 枚数	最小 絞り	最短 撮影距離 (m)*3	最大撮影 倍率(倍)	質量(重さ) (約)(g)	最大径×長さ(約) (先端よりレンズマウント 基準面まで)(mm)	フィルター サイズ (mm)	キャップ	フード	ケース	円偏光フィルターII透過*4		マウント アダプター FTZ II透過	備考	
							手ブレ補正効果*2	VRモード	三脚使用時 ブレ補正											レンズ単体	フード			
■ 単焦点レンズ																								
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	オープンプライス	4960759 029157	11-13	94°	70°	RF					7 (円形)	16	0.2	0.23	355	82.5 × 80.5 * 5	77	スプリング式	HB-72 付属(花形)	CL-1015 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	オープンプライス	4960759 025890	10-12	84°	61°	RF					9 (円形)	16	0.25	0.18	620 * 5	83 × 88.5 * 5	77	スプリング式	HB-51 付属(花形)	CL-1118 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	オープンプライス	4960759 145666	9-12	84°	61°	RF					7 (円形)	16	0.23	0.20	355 * 5	77.5 × 83 * 5	72	スプリング式	HB-76 付属(花形)	CL-1015 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 28mm f/1.4E ED	オープンプライス	4960759 148407	11-14	75°	53°	RF					9 (円形)	16	0.28	0.17	645	83 × 100.5	77	スプリング式	HB-83 付属(花形)	CL-1118 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G	オープンプライス	4960759 026750	9-11	75°	53°	RF					7 (円形)	16	0.25	0.21	330	73 × 80.5	67	スプリング式	HB-64 付属(花形)	CL-0915 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	オープンプライス	4960759 026262	7-10	63°	44°	RF					9 (円形)	16	0.3	0.19	600 * 5	83 × 89.5 * 5	67	スプリング式	HB-59 付属(花形)	CL-1118 付属	△	△	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED	オープンプライス	4960759 028457	8-11	63°	44°	RF					7 (円形)	16	0.25	0.23	305 * 5	72 × 71.5 * 5	58	スプリング式	HB-70 付属(花形)	CL-0915 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G	オープンプライス	4960759 025821	6-8	—	44°	RF					7 (円形)	22	0.3	0.16	200	70 × 52.5	52	スプリング式	HB-46 付属	CL-0913 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	オープンプライス	4960759 025807	7-8	46°	31°30′						9 (円形)	16	0.45	0.14	280	73.5 × 54	58	スプリング式	HB-47 付属	CL-1013 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G	オープンプライス	4960759 026309	6-7	47°	31°30′						7 (円形)	16	0.45	0.15	185 * 5	72 × 52.5 * 5	58	スプリング式	HB-47 付属	CL-1013 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 58mm f/1.4G	オープンプライス	4960759 028037	6-9	40°50′	27°20′						9 (円形)	16	0.58	0.12	385	85 × 70	72	スプリング式	HB-68 付属(花形)	CL-1015 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	オープンプライス	4960759 026194	9-10	28°30′	18°50′	IF					9 (円形)	16	0.85	0.11	595 * 5	86.5 × 84 * 5	77	スプリング式	HB-55 付属	CL-1118 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	オープンプライス	4960759 026477	9-9	28°30′	18°50′	IF					7 (円形)	16	0.8	0.12	350 * 5	80 × 73 * 5	67	スプリング式	HB-62 付属	CL-1015 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED	オープンプライス	4960759 146656	9-14	23°10′	15°20′	IF					9 (円形)	16	1.0	0.13	985 * 5	94.5 × 106 * 5	82	スプリング式	HB-79 付属	CL-1218 付属	○	○	AF 駆動可	
AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II	オープンプライス	4960759 025975	8-11 ☆	8°10′	5°20′	IF	3.0 段	NORMAL / ACTIVE	○		9 (円形)	22	2.3(2.2)	0.15(0.16)	2900	124 × 267.5	52	かぶせ式	HK-30 付属	CL-L1 付属	□ (C-PL1L)	○	AF 駆動可	()内はマニュアルフォーカス時の数値、回転式三脚座付
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	オープンプライス	4960759 029126	10-16	8°10′	5°20′	IF	4.5 段	NORMAL / SPORT	○		9 (円形)	32	1.4	0.24	755 * 5	89 × 147.5 * 5	77	スプリング式	HB-73 付属	CL-M3 付属	○	○	AF 駆動可	三脚座リング RT-1 (別売)を用意 三脚座装着時の重さは92.4 g
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR	オープンプライス	4960759 028914	12-16 ☆	6°10′	4°	IF	4.0 段	NORMAL / SPORT	○		9 (円形)	22	2.6	0.17	3800 * 5	159.5 × 358 * 5	40.5	かぶせ式	HK-38 付属	CT-406 付属	□ (C-PL405)	○	AF 駆動可	組み込み式回転三脚座付
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	オープンプライス	4960759 029263	12-16 ☆	5°	3°10′	IF	4.0 段	NORMAL / SPORT	○		9 (円形)	22	3.6	0.15	3090 * 5	140 × 387 * 5	40.5	かぶせ式	HK-34 付属	CT-505 付属	□ (C-PL405)	○	AF 駆動可	組み込み式回転三脚座付
AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR	オープンプライス	4960759 149923	11-19	5°	3°10′	IF	4.0 段	NORMAL / SPORT	○		9 (円形)	32	3.0	0.18	1460	106 × 237	95	スプリング式	HB-84 付属	CL-M5 付属	○	○	AF 駆動可	回転式三脚座付(取り外し可能)
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	オープンプライス	4960759 029287	12-16 ☆	4°10′	2°40′	IF	4.0 段	NORMAL / SPORT	○		9 (円形)	22	4.4	0.14	3810 * 5	166 × 432 * 5	40.5	かぶせ式	HK-40 付属	CT-608 付属	□ (C-PL405)	○	AF 駆動可	組み込み式回転三脚座付
AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR	オープンプライス	4960759 028198	13-20 ☆	3°10′	2°	IF	4.5 段★	NORMAL / ACTIVE	○		9 (円形)	32	5.9(5.8)	0.15	4590 * 5	160 × 461 * 5	52	かぶせ式	HK-38 付属	CT-801 付属	□ (C-PL3L)	○	AF 駆動可	★AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED 装着時 4.0 段 ()内はマニュアルフォーカス時の数値、組み込み式回転式三脚座付
■ マイクロレンズ																								
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G	オープンプライス	4960759 026316	7-9	—	38°50′						7 (円形)	22	0.163	1.00	235 * 5	68.5 × 64.5 * 5	52	スプリング式	HB-61 付属	CL-0915 付属	○	○	AF 駆動可	CC (近距離補正方式)
■ テレコンバーター AF-S (D タイプ)、AF-I レンズには使用できません。																								
AF-S TELECONVERTER TC-14E III	オープンプライス	4960759 028921	4-7											190	64 × 24.5 * 6			BF-3B 付属		CL-0715 付属				焦点距離を 1.4 倍に拡大 F 値は 1 段増くなります

*1 フォーカシング方式がIFの場合は、光学系の特性上、撮影距離が短くなるに当たって焦点距離が短くなります。 *2 CIPA規格準拠。[NORMAL]モード使用時。ただし、フルサイズ対応レンズは35mmフィルムサイズ相当(フルサイズ)の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ使用時。APS-Cサイズ対応レンズはAPS-Cサイズ相当の撮像素子を搭載したデジタル一眼レフカメラ使用時。ズームレンズは最も望遠側で測定。 *3 最短撮影距離は、カメラの撮像面(距離基準マーク)から被写体までの距離です。 *4 円偏光フィルター II 使用上の注意 ○:使用可能です。△:∞時、わずかにクラレが発生します。□:組み込み式円偏光フィルターを使用します。—:取り付け不可能、またはクラレが大きいため使用できません。 *5 CIPA規格準拠。 *6 最大径×マウント基準面の間隔。

●オープンプライス商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●AF-S TELECONVERTERの使用可能なレンズは、以下の通りです。

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ^{※1}
 AF-S VR Nikkor 300mm f/2.8G IF-ED
 AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR ^{※3}
 AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED II ^{※2}
 AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR ^{※4}
 AF-I Nikkor 500mm f/4D IF-ED ^{※2※4}
 AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED ^{※2※4}
 AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
 AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR ^{※5}
 AF-S VR Zoom-Nikkor 200-400mm f/4G IF-ED ^{※4}

AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II
 AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED II ^{※2}
 AF-S Nikkor 300mm f/4D IF-ED ^{※2※4}
 AF-S Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED ^{※2}
 AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR ^{※4}
 AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR ^{※4}
 AF-I Nikkor 600mm f/4D IF-ED ^{※2※4}
 AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED
 AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR
 AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR ^{※5}

AF-S VR Nikkor 200mm f/2G IF-ED
 AF-S Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED ^{※2}
 AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR
 AF-I Nikkor 400mm f/2.8D IF-ED ^{※2}
 AF-S Nikkor 500mm f/4G IF-ED II ^{※2※4}
 AF-S NIKKOR 600mm f/4G ED VR ^{※4}
 AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR ^{※5}
 AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR ^{※4}
 AF-S NIKKOR 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR ^{※6}

AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
 AF-I Nikkor 300mm f/2.8D IF-ED ^{※2}
 AF-S NIKKOR 400mm f/2.8G ED VR
 AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR ^{※5}
 AF-S Nikkor 500mm f/4D IF-ED ^{※2※4}
 AF-S Nikkor 600mm f/4D IF-ED II ^{※2※4}
 AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR
 AF-S Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D IF-ED ^{※2}
 AF-S NIKKOR 200-400mm f/4G ED VR II ^{※4}

※1 : AF撮影はできません。
 ※2 : TC-14E IIIとの組み合わせでは使用できません。
 ※3 : TC-20E III/TC-17E IIとの組み合わせでは、オートフォーカスがf/8対応のカメラに装着してカメラのAFモードをAF-Sにした場合のみ、AF撮影が可能です。
 ※4 : TC-20E III/TC-17E IIとの組み合わせでは、オートフォーカスがf/8対応のカメラに装着した場合のみ、AF撮影が可能です。
 ※5 : TC-14E IIIとの組み合わせでは、オートフォーカスがf/8対応のカメラに装着した場合のみ、AF撮影が可能です。TC-20E III/TC-17E IIとの組み合わせでは、AF撮影ができません。
 ※6 : TC-14E/TC-14E II/TC-14E IIIとの組み合わせで内蔵テレコンバーターを使用している場合、オートフォーカスがf/8対応のカメラに装着した場合のみ、AF撮影が可能です。TC-17E II/TC-20E/TC-20E II/TC-20E IIIとの組み合わせで内蔵テレコンバーターを使用している場合、AF撮影はできません。内蔵テレコンバーターを使用していない場合は、オートフォーカスがf/8対応のカメラに装着時のみ、AF撮影が可能です。

●左記以外のレンズには使用できません。レンズ後部がテレコンバーターに接触し、破損する恐れがありますので、取り付けないでください。
 ●手ブレ補正(VR)機構を持ったレンズは、VRが使用可能です(VR使用可能カメラ：フルサイズ(FX)、APS-Cサイズ(DX)のニコンデジタル一眼レフカメラ、F6、F5、F100、F80シリーズ、ニコノウ2、ニコノウ)。
 ●テレコンバーターは、組み合わせるデジタルおよびフィルム一眼レフカメラとレンズによっては、撮影データの焦点距離表示が正しく表示されないことがあります。詳細は各テレコンバーターの使用説明書をご覧ください。
 ●AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E EDは、AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VRの付属のみの取り扱いとなり、別売販売は行っておりません。
 ●テレコンバーターをレンズに装着したときの合成開放F値がf/5.6~f/8の場合、オートフォーカスがf/8対応のカメラに装着した場合のみ、AF撮影が可能になります。ただし、オートフォーカスとフォーカスエイドが可能なフォーカスポイントは中央付近、もしくは中央1点に限定されます。また、コントラストの低い被写体や輝度値の低い被写体の撮影時にピントが合わないことがあります。



ニコンホームページにて、
 製品の詳細や撮影サンプルなどをご覧いただけます。

<https://www.nikon-image.com/products/nikkor/fmount/>

以下の各カメラでは、表記のレンズ装着時のみオートフォーカス撮影が可能です。D3500・D3400 : AF-SのEタイプ/Gタイプ、またはAF-Pレンズ。D5600・D5500・D3300・D5200・D3300 : AF-S、AF-P、AF-Iレンズ(AF-Pレンズの使用にはカメラのファームアップが必要な場合があります)。D5100・D6000・D3200・D3100・D3000・D60・D40シリーズ : AF-S、AF-Iレンズ。

別売アクセサリ

フィルター

■ARCREST II PROTECTION(保護)フィルター	価格		
ARCREST II PROTECTION FILTER 46mm	オープンブライズ	JAN：4955478 184942	
ARCREST II PROTECTION FILTER 52mm	オープンブライズ	JAN：4955478 184959	
ARCREST II PROTECTION FILTER 58mm	オープンブライズ	JAN：4955478 184966	
ARCREST II PROTECTION FILTER 62mm	オープンブライズ	JAN：4955478 184973	
ARCREST II PROTECTION FILTER 67mm	オープンブライズ	JAN：4955478 184980	
ARCREST II PROTECTION FILTER 72mm	オープンブライズ	JAN：4955478 184997	
ARCREST II PROTECTION FILTER 77mm	オープンブライズ	JAN：4955478 185000	
ARCREST II PROTECTION FILTER 82mm	オープンブライズ	JAN：4955478 185017	
ARCREST II PROTECTION FILTER 95mm	オープンブライズ	JAN：4955478 185024	

■ARCREST NDフィルター	希望小売価格		
ARCREST ND4 FILTER 67mm	17,270円(税込)	JAN：4955478 181934	
ARCREST ND8 FILTER 67mm	17,270円(税込)	JAN：4955478 181941	
ARCREST ND16 FILTER 67mm	17,270円(税込)	JAN：4955478 181958	
ARCREST ND4 FILTER 72mm	18,590円(税込)	JAN：4955478 181972	
ARCREST ND8 FILTER 72mm	18,590円(税込)	JAN：4955478 181989	
ARCREST ND32 FILTER 72mm	18,590円(税込)	JAN：4955478 182009	
ARCREST ND32 FILTER 77mm	20,020円(税込)	JAN：4955478 182047	

■ニュートラルカラー NCフィルター	希望小売価格		
52 mm	2,420円(税込)	JAN：4960759 018533	
55 mm	3,850円(税込)	JAN：4960759 027993	
58 mm	2,530円(税込)	JAN：4960759 018571	
62 mm	3,850円(税込)	JAN：4960759 018540	
67 mm	4,400円(税込)	JAN：4960759 023643	
72 mm	5,600円(税込)	JAN：4960759 018557	
77 mm	6,600円(税込)	JAN：4960759 018564	
82 mm	7,700円(税込)	JAN：4960759 145864	
95 mm	16,500円(税込)	JAN：4960759 145888	
112 mm	55,000円(税込)	JAN：4960759 904829	

■ニューソフトフォーカスフィルター	希望小売価格		
52 mm	6,600円(税込)	JAN：4960759 025371	
62 mm	9,350円(税込)	JAN：4960759 025388	
67 mm	10,450円(税込)	JAN：4960759 025395	
72 mm	11,550円(税込)	JAN：4960759 025401	
77 mm	14,300円(税込)	JAN：4960759 025418	

■円偏光フィルターII	希望小売価格		
52 mm	8,800円(税込)	JAN：4960759 023902	
55 mm	10,450円(税込)	JAN：4960759 146434	
58 mm	12,100円(税込)	JAN：4960759 023919	
62 mm	13,200円(税込)	JAN：4960759 023926	
67 mm	15,400円(税込)	JAN：4960759 023933	
72 mm	16,500円(税込)	JAN：4960759 023940	
77 mm	18,700円(税込)	JAN：4960759 023957	
82 mm	19,250円(税込)	JAN：4960759 145871	
95 mm	41,250円(税込)	JAN：4960759 145895	
112 mm	86,790円(税込)	JAN：4960759 904836	

円偏光フィルターIIを取り付け可能なレンズには制限があります。P.3/5をご覧ください。

■組み込み式円偏光フィルター	希望小売価格		
C-PL3L	26,400円(税込)	JAN：4960759 024602	
C-PL405	27,500円(税込)	JAN：4960759 028938	

レンズケース / トランクケース (ケースが付属するレンズについてはP.3/5をご覧ください。)

■レンズソフトケース	希望小売価格		
CL-0715	1,540円(税込)	JAN：4960759 024442	
(AF DX Fisheye 10.5mm f/2.8G ED、AF Fisheye 16mm f/2.8D、AF 24mm f/2.8D、AF 28mm f/2.8D、AF 35mm f/2D、AF 50mm f/1.4D、AF 50mm f/1.8D、AF 28-80mm f/3.3-5.6G、AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED II [*] 、AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G ED [*] 、AF-S TC-1.4E III、AF-S TC-1.4E II、AF-S TC-1.7E II、AF-S TC-20E II、AF-S TC-20E III、AF-S TELECONVERTER TC800-1.25E ED用) <p>※フード HB-33に対応。</p>			
CL-0913 (AF-S DX 35mm f/1.8G用)	1,650円(税込)	JAN：4960759 025791	
CL-0915	1,650円(税込)	JAN：4960759 024497	
(AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S DX 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED、AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S DX Micro 40mm f/2.8G、AF-S 28-100mm f/3.5-5.6G、AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED、AF 35-70mm f/2.8D、AF-S 28mm f/1.8G、AF-S 35mm f/1.8G ED、AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED VR II、AF 85mm f/1.4D IF、20mm f/2.8S、24mm f/2.8S、35mm f/1.4S、50mm f/1.2S、Micro 55mm f/2.8S用)			
CL-1013	1,650円(税込)	JAN：4960759 025814	
(AF-S 50mm f/1.4G、AF-S 50mm f/1.8G (Special Edition)、AF-S 50mm f/1.8G用)			
CL-1015	2,750円(税込)	JAN：4960759 025753	
(AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S 85mm f/1.8G、AF-S 20mm f/1.8G ED、AF-S 24mm f/1.8G ED用)			
CL-1118	2,200円(税込)	JAN：4960759 025357	
(AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED、AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED、AF-S 24-85mm f/3.5-4.8G ED VR、AF-S 24mm f/1.4G ED、AF-S 35mm f/1.4G、AF-S 85mm f/1.4G用)			
CL-1120	1,650円(税込)	JAN：4960759 024435	
(AF-S DX 17-55mm f/2.8G IF-ED、AF-S 16-35mm f/4G ED VR、AF-S DX 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR、PC 19mm f/4E ED、PC-E 24mm f/3.5D ED、PC-E Micro 45mm f/2.8D ED、PC-E Micro 85mm f/2.8D用)			
CL-1218	2,750円(税込)	JAN：4960759 026064	
(AF-S 24-120mm f/4G ED VR、AF-S DX 16-80mm f/2.8-4E ED VR、AF-S 105mm f/1.4E ED用)			
CL-1434 (AF-S 200-500mm f/5.6E ED VR用)	3,300円(税込)	JAN：4960759 145789	

■ニューソフトフォーカスフィルター	希望小売価格		
52 mm	6,600円(税込)	JAN：4960759 025371	
62 mm	9,350円(税込)	JAN：4960759 025388	
67 mm	10,450円(税込)	JAN：4960759 025395	
72 mm	11,550円(税込)	JAN：4960759 025401	
77 mm	14,300円(税込)	JAN：4960759 025418	

■ニューソフトフォーカスフィルター	希望小売価格		
52 mm	6,600円(税込)	JAN：4960759 025371	
62 mm	9,350円(税込)	JAN：4960759 025388	
67 mm	10,450円(税込)	JAN：4960759 025395	
72 mm	11,550円(税込)	JAN：4960759 025401	
77 mm	14,300円(税込)	JAN：4960759 025418	

■ニューソフトフォーカスフィルター	希望小売価格		
52 mm	6,600円(税込)	JAN：4960759 025371	
62 mm	9,350円(税込)	JAN：4960759 025388	
67 mm	10,450円(税込)	JAN：4960759 025395	
72 mm	11,550円(税込)	JAN：4960759 025401	
77 mm	14,300円(税込)	JAN：4960759 025418	

レンズフード (フードが付属するレンズについてはP.3/5をご覧ください。)

■かぶせ式	希望小売価格		
HK-30	40,700円(税込)	JAN：4960759 024176	
(AF-S 200-400mm f/4G ED VR II、AF-S VR 200-400mm f/4G IF-ED、AF-S 300mm f/2.8G ED VR II、AF-S VR 300mm f/2.8G IF-ED用)			
HK-34	49,500円(税込)	JAN：4960759 025500	
(AF-S 500mm f/4E FL ED VR、AF-S 500mm f/4G ED VR用)			
HK-38	83,600円(税込)	JAN：4960759 028174	
(AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR、AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR用)			
HK-40 (AF-S 600mm f/4E FL ED VR用)	85,250円(税込)	JAN：4960759 029300	
HK-41	76,340円(税込)	JAN：4960759 148988	
(AF-S 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR、AF-S 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR用)			

■バヨネット式	希望小売価格		
HB-23	2,750円(税込)	JAN：4960759 021328	
(AF-S 16-35mm f/4G ED VR、AF-S 17-35mm f/2.8D IF-ED、AF 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED、AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED、AF-S DX 12-24mm f/4G IF-ED用)★			
HB-25	2,750円(税込)	JAN：4960759 021830	
(AF 24-85mm f/2.8-4D IF、AF-S VR 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED用)★			
HB-27 (シルバー)	1,320円(税込)	JAN：4960759 023162	
HB-32	2,750円(税込)	JAN：4960759 024473	
(AF-S DX 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED、AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED、AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR用)★			

■バヨネット式	希望小売価格		
HB-37	2,200円(税込)	JAN：4960759 025272	
(AF-S DX Micro 85mm f/3.5G ED VR、AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED VR II、AF-S DX VR 55-200mm f/4-5.6G IF-ED用)			
HB-38 (AF-S VR Micro 105mm f/2.8G IF-ED用)★	2,750円(税込)	JAN：4960759 025166	
HB-39	3,300円(税込)	JAN：4960759 025289	
(AF-S DX 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR、AF-S DX 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR用)★			
HB-41 (PC-E 24mm f/3.5D ED用)	4,950円(税込)	JAN：4960759 025449	
HB-43 (PC-E Micro 45mm f/2.8D ED用)	5,720円(税込)	JAN：4960759 025562	
HB-46 (AF-S DX 35mm f/1.8G用)	2,750円(税込)	JAN：4960759 025838	
HB-47	3,300円(税込)	JAN：4960759 025784	
(AF-S 50mm f/1.4G、AF-S 50mm f/1.8G (Special Edition)、AF-S 50mm f/1.8G用)			

レンズキャップ / レンズ裏ぶた

■レンズキャップ	希望小売価格		
LC-52 (52 mm、スプリング式)	440円(税込)	JAN：4960759 023575	
LC-58 (58 mm、スプリング式)	660円(税込)	JAN：4960759 023582	
LC-62 (62 mm、スプリング式)	880円(税込)	JAN：4960759 023599	
LC-67 (67 mm、スプリング式)	1,100円(税込)	JAN：4960759 023605	
LC-72 (72 mm、スプリング式)	1,320円(税込)	JAN：4960759 023612	
LC-77 (77 mm、スプリング式)	1,540円(税込)	JAN：4960759 023629	
LC-82 (82 mm、スプリング式)	1,760円(税込)	JAN：4960759 029256	
LC-95 (95 mm、スプリング式)	1,980円(税込)	JAN：4960759 145772	

■かぶせ式レンズキャップ	希望小売価格		
LC-K101 (PC 19mm f/4E ED用)	7,700円(税込)	JAN：4960759 146694	
LC-K102 (AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED用) <p>※2 ES-2に付属。レンズに取り付けるにはバヨネットフード HB-80が必要です。</p>	3,850円(税込)	JAN：4960759 148230	
LC-K103	7,590円(税込)	JAN：4960759 149954	
(AF-S 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR、AF-S 180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR用)			

三脚座リング

■三脚座リング	希望小売価格		
RT-1	13,200円(税込)	JAN：4960759 026729	
(AF-S 70-200mm f/4G ED VR、AF-S 300mm f/4E PF ED VR用)			

接写リング

(G、Eタイプレンズ、PCレンズには使用できません。)

■BR-2Aリング	希望小売価格		
BR-2A リング(アタッチメントサイズ52 mmのレンズ用)	2,200円(税込)	JAN：4960759 013026	

ベローズアタッチメントを介して、または直接、レンズをボディーに逆向きに装着するために使用。

HB-51 (AF-S 24mm f/1.4G ED用)★	4,950円(税込)	JAN：4960759 025906	
HB-53 (AF-S 24-120mm f/4G ED VR用)★	2,750円(税込)	JAN：4960759 026040	
HB-55 (AF-S 85mm f/1.4G用)	3,300円(税込)	JAN：4960759 026200	
HB-59 (AF-S 35mm f/1.4G用)★	4,950円(税込)	JAN：4960759 026279	
HB-60 (AF-S 70-200mm f/4G ED VR用)	4,400円(税込)	JAN：4960759 026705	
HB-61 (AF-S DX Micro 40mm f/2.8G用)	2,750円(税込)	JAN：4960759 026323	
HB-62 (AF-S 85mm f/1.8G用)	3,300円(税込)	JAN：4960759 026484	
HB-63 (AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR用)★	3,300円(税込)	JAN：4960759 026903	
HB-64 (AF-S 28mm f/1.8G用)★	3,300円(税込)	JAN：4960759 026774	
HB-65 (AF-S 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR用)★	4,400円(税込)	JAN：4960759 027467	
HB-66 (AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED用)★	3,300円(税込)	JAN：4960759 027443	
HB-68 (AF-S 58mm f/1.4G用)★	3,300円(税込)	JAN：4960759 028020	
HB-69 (AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR II用)★	2,200円(税込)	JAN：4960759 028525	
HB-70 (AF-S 35mm f/1.8G ED用)★	3,300円(税込)	JAN：4960759 028464	
HB-71 (AF-S 200-500mm f/5.6E ED VR用)	5,500円(税込)	JAN：4960759 145796	
HB-72 (AF-S 20mm f/1.8G ED用)★	3,850円(税込)	JAN：4960759 029164	
HB-73 (AF-S 300mm f/4E PF ED VR用)	4,400円(税込)	JAN：4960759 029133	
HB-74 (AF-S 24-70mm f/2.8E ED VR用)★	4,400円(税込)	JAN：4960759 029249	
HB-76 (AF-S 24mm f/1.8G ED用)★	3,850円(税込)	JAN：4960759 145680	
HB-77 (AF-P DX 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR用)	3,300円(税込)	JAN：4960759 146151	
HB-78 (AF-S 70-200mm f/2.8E FL ED VR用)★	4,400円(税込)	JAN：4960759 146601	
HB-79 (AF-S 105mm f/1.4E ED用)	3,850円(税込)	JAN：4960759 146700	
HB-N106 (AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR用)	2,750円(税込)	JAN：4960759 027856	
HB-80 (AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED用)	3,850円(税込)	JAN：4960759 148216	
HB-81 (AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6G VR用)★	2,750円(税込)	JAN：4960759 148223	
HB-82 (AF-P 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR用)★	2,750円(税込)	JAN：4960759 148360	
HB-84 (AF-S 500mm f/5.6E PF ED VR用)	6,600円(税込)	JAN：4960759 149930	

■ゼラチンフィルターホルダー用フード	希望小売価格		
AF-3 用フード HN-36	2,750円(税込)	JAN：4960759 022745	

★印は花形フードです。

■ゼラチンフィルターホルダー用フード	希望小売価格		
AF-3 用フード HN-36	2,750円(税込)	JAN：4960759 022745	

■ゼラチンフィルターホルダー用フード	希望小売価格		
AF-3 用フード HN-36	2,750円(税込)	JAN：4960759 022745	

修理サービス

インターネットでの修理のお申し込み

次のURLから「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや宅配便でお送りいただく場合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などもご確認いただけますのでご利用ください。
<https://www.nikon-image.com/support/repair/>

ニコン ピックアップサービス

上記URLまたは次のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者が、梱包資材のお届け・修理品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。
 ※ 宅配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もございます。

0120-02-8155

営業日：土曜日・日曜日、祝日、年末年始、夏季休業など弊社定休日を除く毎日
 営業時間：9:30～18:00

● 修理に関するお問い合わせは、修理センターへお願いいたします。

修理センター ナビダイヤル(修理に関するお問い合わせ)

0570-02-8200

営業時間：9:30～18:00(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業などの弊社定休日を除く毎日)

サービスセンター

次のサービスセンターでは、持ち込み修理の受付をしています。

サービスセンター(東京・大阪：ニコンプラザ内) ナビダイヤル



0570-02-8060

音声ガイダンスにしたがって、東京・大阪をお選びください。
 営業時間：10:30～18:30(年末年始、各サービスセンターの休業日を除く毎日)

■東京サービスセンター 163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 28階
 (日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、ビル休館日は休業)

■大阪サービスセンター 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 御堂筋グランタワー 17階
 (日曜日、GW、夏季休業日、年末年始は休業)

最新の休業日、詳細は各サービスセンターにお問い合わせください。

● ナビダイヤルは一般電話から市内通話料金でご利用いただけます。● ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、ニコン カスタマーサポートセンター (03) 6702-0577 におかけください。ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

ニコンイメージング nikon-image.com

サポートページ <https://www.nikon-image.com/support/>

ソフトウェアやファームウェアのアップデート、Q&A、動画(ストリーミング)を使用した“見て聞くマニュアル”「ニコン デジチューター」など、最新の製品テクニカル情報からお問い合わせ窓口・修理に関するご案内までをご覧いただくことができます。製品を有効にご利用いただくために定期的にアクセスされることをおすすめします。
 ※ カメラなどのハードウェアを動作させるためにカメラ内部に書き込まれているソフトウェアです。

サポート・サービスのご案内のほか、ニコンカメラの製品紹介やオリジナルグッズが購入できるオンラインショップ「NikonDirect(ニコンダイレクト)」や写真文化活動など、カメラに関する便利で楽しい情報が満載です。

Nikon College (ニコン カレッジ)

Nikon College

「ニコン カレッジ」はすべての写真ファンのための写真教室です。初心者から経験者まで、レベルや目的に合わせて写真が学べる多彩な講座を用意。あなたの受講をお待ちしています。

<https://www.nikon-image.com/nikoncollege/>



nikkor club (ニッコークラブ)

nikkor club

ニッコークラブは、ニコン製品をご愛用いただいている方に、写真をより深く楽しんでもらうためのクラブです。ニコンカメラおよびニッコークラブレンズをご愛用の方ならどなたでもご入会いただけます。

<https://www.nikon-image.com/activity/nikkor/>



NIKKOR Z スペシャルコンテンツ

Zマウントレンズのラインナップと、さまざまなジャンルの写真家の作品を紹介するスペシャルコンテンツです。

https://www.nikon-image.com/sp/nikkor_z/



ニコンイメージングジャパン
 公式X(ニコンちゃん)

https://twitter.com/nikon_chan



ARCREST II スペシャルコンテンツ

レンズ本来の描写力に極限まで迫る、高性能フィルターARCREST IIの魅力を紹介するスペシャルコンテンツです。

<https://www.nikon-image.com/sp/arcrest/>



ニコンイメージングジャパン
 公式Instagram (@nikonjp)

<https://www.instagram.com/nikonjp/>



Zf スペシャルコンテンツ

写真と映像、開発者の想い、ヘリテージデザインへのこだわり。Zfで表現する愛しき世界を紹介するスペシャルコンテンツです。

<https://www.nikon-image.com/sp/zf/>



ニコンイメージングジャパン
 公式YouTube

<https://www.youtube.com/user/NikonImagingJapan>



ニコンイメージングジャパン
 公式LINE

<https://line.me/R/ti/p/@752fkzhn>



ニコン ホームページ

www.nikon-image.com

ニコン カスタマーサポートセンター

www.nikon-image.com/support/

サポートに関する最新の情報およびソフトウェアダウンロード等を掲載しております。



ニコン カスタマーサポートセンター ナビダイヤル 0570-02-8000

営業時間：9:30～18:00 <土曜日、日曜日、祝日、年末年始、夏季休業等を除く毎日>

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 (ニコン カスタマーサポートセンター)におかけください。ご利用になる場合、電話番号のおかけ間違いにご注意ください。※フアクシミリでのご相談は、(03) 5977-7499へ送信ください。



ニコンプラザ ショールーム

製品によってお試しいただけない場合があります。お試しいただける製品、最新の休業日等は各ニコンプラザにお問い合わせください。

ニコンプラザ 東京

163-1528 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー 28階
 日曜日、GW、夏季休業日、年末年始、ビル休館日は休業

ニコンプラザ 大阪

541-0059 大阪府大阪市中央区博労町3-5-1 御堂筋グランタワー 17階
 日曜日、GW、夏季休業日、年末年始は休業



ニコンプラザ ショールーム ナビダイヤル 0570-02-8080

営業時間：10:30～18:30 <各ショールームの休業日を除く毎日>
 音声ガイダンスにしたがって、東京・大阪をお選びください。



ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。

このカタログは2024年8月時点のものです。

掲載している製品は販売を終了している場合があります。
 製品の外観、仕様、希望小売価格および付属品などは変更することがあります。
 掲載している製品の色は印刷インキの関係上実際とは多少異なることがあります。



株式会社 **ニコン**
 株式会社 **ニコン イメージング ジャパン**