

スピードライトとカメラの組み合わせ スピードライトとCLS対応カメラとの組み合わせによって使用可能な機能

スピードライト	カメラ	CLS: ニコンクリエイティブライティングシステム										絞り連動 外部自動調光	外部自動調光	距離優先 マニピュラブル発光	マニピュラブル発光	リレーティング発光	赤目軽減発光	
		i-TTL 調光	アドバンスドワイヤレス ライティング		モアレ リング 発光	FV ロック 撮影	発光色 温度 情報 伝達	ハイ スピード シ ンク ロ 撮 影	オート F/P アシ ス ト	マルチ ポイント AF 補助 光	コ ン ト ロ ール							ユ ー ザ イ ン ジ ン グ
			電波制御	光制御														
SB-5000	Z 9・Z 8・Z 7II・Z 6II・Z 5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Z f	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Z 50・Z 30・Z fc	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	
	D6・D850・D780	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—*1	○	○	○	○	
	D7500	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—*1	○	○	○	○	
SB-700	Z 9・Z 8・Z 7II・Z 6II・Z 5・Z f	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	
	Z 50・Z 30・Z fc	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	
	D6・D850・D780・D7500	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	
SB-R200 コマンダーにSU-800またはカメラの 内蔵フラッシュまたはSB-5000・700 を併用。	Z 9・Z 8・Z 7II・Z 6II・Z 5・Z f	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
	Z 50・Z 30・Z fc	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
	D6・D850・D7500	●	—	●	●	●	—	●	●*2	—	—	—	—	—	●	—	—	

ニコンクリエイティブライティングシステム対応

△ スピードライト単体でのモアレリング発光が可能。

● アドバンスドワイヤレスライティングのリモートフラッシュ(補助灯)時に可能。

*1 非CPUレンズ使用時、セットアップメニューの「レンズ情報手動設定」でレンズ情報を設定していない場合。

*2 SU-800、SB-5000、SB-700でマルチポイントAF補助光によるマルチポイントAFを行う場合。

● D7500では、CPUレンズ*装着時にi-TTL調光が可能。

* CPUレンズ：E・G・Dタイプレンズ、E・G・Dタイプ以外のAFレンズ(F3AF用レンズを除く)、AI-Pレンズ。

アドバンスドワイヤレスライティング時のカメラとスピードライトの組み合わせ

電波制御時

カメラ	コマンダー	マスターフラッシュ(主灯)	リモートフラッシュ(補助灯)					
			Aグループ	Bグループ	Cグループ	Dグループ	Eグループ	Fグループ
			SB-5000					
Z 9・Z 8・D6・D850	WR-R11a	SB-5000	○	○	○	○	○	○
Z 7II・Z 6II・Z 5・D780・D7500	WR-R11b	SB-5000	○	○	○	○	○	○

● マスターフラッシュを装着せず、リモートフラッシュのみのワイヤレス増灯撮影も可能です。

光制御時

カメラ	マスターフラッシュ(主灯)/コマンダー	リモートフラッシュ(補助灯)		
		Aグループ	Bグループ	Cグループ
		SB-5000・SB-700・SB-R200		
Z 9・Z 8・Z 7II・Z 6II・Z 5・Z f・Z 50・Z 30・Z fc・D6・D850・D780・D7500	SB-5000	○	○	○
	SU-800	○	○	○
	SB-700	○	○	—
D7500	内蔵フラッシュコマンダーモード*	○	○	—

● SB-5000・SB-700はマスターフラッシュとして使用可能(発光せず、コマンダーとして機能)。

● 同時に使用するリモートフラッシュの数は1グループ最大3台を目安にしてください。

* Aグループ、Bグループ、チャンネル1~4の設定が可能。

光制御と電波制御の併用時

カメラ	マスターフラッシュ(主灯)/ コマンダー	光制御			電波制御			
		リモートフラッシュ(補助灯)			コマンダー	リモートフラッシュ(補助灯)		
		Aグループ	Bグループ	Cグループ		Dグループ	Eグループ	Fグループ
		SB-5000・SB-700・SB-R200				SB-5000		
Z 7II・Z 6II・Z 5・ D6・D850・D780	SU-800	○	○	○	D6・D850・WR-R11a Z 7II・Z 6II・Z 5・D780・WR-R11b	○	○	○
	SB-700	○	○	—		○	○	○
D7500	内蔵フラッシュコマンダーモード*	○	○	—	WR-R11b	○	○	○

● 光制御と電波制御の併用時は、光制御のマスターフラッシュとしてSB-5000は使用できません。

* Aグループ、Bグループ、チャンネル1~4の設定が可能。